

## Adaptateur En-tête Carte Mère USB vers Parallèle avec Connecteur USB interne 24"

ICUSB1284INT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'emballage

- 1 x Adaptateur Parallèle USB
- 1 x Support Profil Bas
- 1 x CD de pilotes
- 1 x Guide d'Installation


### Configuration requise

- Ordinateur avec connecteur USB interne 9-broches disponible
- Boîtier d'ordinateur avec un emplacement pour carte d'extension disponible
- Windows® 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ 2000, Mac OS® X (10.6.x) et Linux®

### Installation

**AVERTISSEMENT!** Les composants informatique externe peuvent être gravement endommagés par l'électricité statique. Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre avant d'ouvrir votre unité centrale. StarTech.com vous recommande de porter un bracelet anti-statique lors de l'installation de tout composant informatique. Si vous n'avez pas de bracelet anti-statique, vous devez vous décharger de toute accumulation d'électricité statique en touchant une grande surface métallique reliée à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes.

1. Éteignez votre ordinateur et les périphériques connectés à l'ordinateur (imprimante, scanner, disques durs externes, etc.) Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'alimentation de l'ordinateur et débranchez tous les périphériques.
2. Retirez le capot du boîtier de l'ordinateur. Reportez-vous à la documentation de votre système informatique pour plus de détails.
3. Localisez un emplacement pour cartes d'extension à l'arrière du boîtier de l'ordinateur et retirez la plaque métallique.
4. Placez le support de l'adaptateur carte d'extension dans l'ouverture et fixez le support à l'arrière du boîtier.



Connecteur  
25-broches  
DB25

Connecteur  
9-broches  
(hôte)

**REMARQUE :** Si vous installez dans un facteur de forme de petite taille, utilisez le Support Profil Bas inclus.

5. Localisez un connecteur USB 9 broches sur la carte mère et branchez le connecteur IDC sur le câble. Le connecteur IDC est calé pour aider à prévenir une installation incorrecte. Voir la documentation du système ou de la carte mère pour plus de détails.
6. Remplacez le capot sur le boîtier de l'ordinateur.
7. Insérez le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation et rebranchez tous les autres connecteurs retirés à l'étape 1.

### Vérification du Succès de l'Installation

**Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7**

Aucune installation de pilote est nécessaire pour les systèmes d'exploitation pris en charge, car ils installeront automatiquement un port d'impression USB. A partir du bureau principal, faites clic-droit sur "Poste de travail" ("Computer" dans Vista/7), puis sélectionnez Gérer. Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans le panneau gauche de la fenêtre. Dans la catégorie "Contrôleurs Bus Serial Universal", il devrait y avoir un périphérique appelé "Support d'impression USB".

## Spécifications

Interface Bus	USB 1.1
Format	Profil Complet / Profil Bas
Chipset ID	Prolific PL-2305
Connecteurs	1 x DB25 Femelle 1 x 9-broches IDC Femelle
Standard Pris en Charge	IEEE 1284-1994
Température de Fonctionnement	0°C ~ 115°C
Température de Stockage	-55°C ~ 150°C
Longueur du Câble Intégré	24in
Poids	55g
Systèmes d'exploitation Compatibles	Windows® 7(32/64bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64bit)/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/ 2000/ Server 2000, Mac OS X (10.6.x) et Linux

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.