

Carte Son Externe USB audio stéréo avec sortie audio numérique SPDIF

ICUSBAUDIO2D



*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Présentation du produit	1
Introduction	2
Contenu de l'Emballage	2
Configuration Requise.....	2
Installation	2
Installation du Matériel	2
Installation du Logiciel (seulement pour Windows).....	3
Vérification de l'installation	3
Spécifications	5
Support Technique	6
Informations sur la Garantie	6

Présentation du produit



Introduction

Ajoutez une sortie audio numérique SPDIF et des connexions audio/microphone standard 3,5 mm, à votre système via USB

Contenu de l'Emballage

- Adaptateur USB Audio stéréo
- 1x Mode d'emploi
- 1x Pilote CD

Configuration Requisite

- Port USB disponible.

Installation

Installation du Matériel

1. Dans un port USB disponible, de votre ordinateur de bureau ou portable, branchez la connexion USB (le câble USB).
2. Les Système d'exploitation Windows[®] ou Mac, vont détecter et installer les pilotes nécessaires.
3. Connectez votre appareil désiré, soit, à la sortie de 3,5 mm ou au connecteur combo SPDIF et Sortie de ligne de 3,5 mm.

REMARQUE : Les sorties de ce dispositif ne sont pas conçus pour être utilisés simultanément. Si vous connectez au même temps les 2 sorties, seulement la sortie 3,5 mm sera activée.

4. (Facultatif) Vous pouvez régler le commutateur Égaliseur par matériel, sur à l'un des positions suivants :
 - Bass (Grave) - Booster de basses
 - Direct - Direct (sans de changement du EQ)
 - Treble (Aigu) – Booster d'aigu

REMARQUE : Si vous n'obtenez aucun son (d'entrée / sortie) de l'appareil connecté, s'il vous plaît, vérifier vos paramètres de propriétés du son, afin d'assurer qu'ils sont configurés pour utiliser l'adaptateur audio USB, comme périphérique d'entrée / sortie.

Installation du Logiciel (seulement pour Windows)


La carte son USB inclut un logiciel supplémentaire pour SPDIF audio AC3 pass-through (Transfert direct). Si votre application nécessite l'audio 5.1, ce logiciel permettra que l'audio AC3 passe par un amplificateur audio 5.1, par l'intermédiaire de l'interface de SPDIF.

1. Insérez le CD fourni avec votre appareil dans votre lecteur de DVD / CD-ROM.
2. Recherchez le dossier x: \VIA \VT1630-SPDIFPassThru et double-cliquez sur le fichier Setup.exe.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et si vous êtes invité à redémarrer, faite le.

Vérification de l'installation


Windows

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en cliquant-droit sur Poste de travail, puis sélectionnez Gérer. Dans la nouvelle fenêtre Gestion de l'ordinateur, sélectionnez, dans le panneau gauche, Gestionnaire de périphériques (Pour Windows 8, ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Gestionnaire de périphériques).
2. Développez les sections "Sound, video and game controllers" (Contrôleurs audio, vidéo et jeu) et "Universal Serial Bus controllers" (Contrôleurs de Bus USB). Sur une installation réussie, vous devriez voir les périphériques listés, sans aucun point d'exclamation ou points d'interrogation.



Système d'exploitation MAC

1. Ouvrez les Informations Système en cliquant sur le symbole Apple dans le coin supérieur gauche, sélectionnez À propos de ce Mac, puis sélectionnez Rapport système.
2. Développez la section "Hardware" ("Matériel") et cliquez sur "USB" dans la colonne de gauche. Avec l'adaptateur connecté, vous devriez voir le périphérique suivant dans la liste.



Spécifications

Interface Hôte	USB 2.0
ID du chipset	VIA - VT1630A
Connecteurs	2x Mini-Jack Femelle 3,5 mm 1x (SPDIF) Mini-Toslink Femelle 3,5 mm 1x USB A connecteur mâle
Caractéristiques audio	Audio USB Hi-Fi 96KHz / 24bit
Adaptateur d'alimentation	Alimenté par USB
Type de boîtier	Plastique
Température de fonctionnement	0°C vers 60°C
Température de stockage	0°C vers 70°C
Humidité	Humidité relative de 10~90% (Sans condensation)
Dimensions	47 x 46 x 16 mm
Longueur de câble	405 mm
Poids	34g
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (testé jusqu'à la version 10.8) Linux

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taiwan, desservant un marché mondial.