

Fond de Panier Rack Mobile 4 Disques Amovibles 2.5" SAS/SATA

SATSASBAY425



*Le produit actuel peut varier de la photos

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

Introduction	1
Contenu de l'Emballage	1
Configuration Requise.....	1
Vue Avant	2
Vue Arrière.....	2
Installation	3
Installation du Matériel	3
Installation du Logiciel	4
Spécifications	5
Support Technique	6
Informations sur la Garantie	6

Introduction

Ce Rack Mobile/Fond de Panier 4-Disques amovibles SAS/SATA SATSASBAY425 de StarTech.com offre un moyen pratique et efficace pour maximiser la densité de stockage de votre PC ou de votre Serveur. Le fond de panier peut contenir jusqu'à quatre disques durs 2,5" SATA et/ou SAS (épaisseur de 9,5 mm, 12,5 mm ou 14,8 mm) dans une seule baie de disque 5.25".

Contenu de l'Emballage

- 1 x Fon de panier SATSASBAY425
- 4 x Boitiers pour Disque Dur
- 4 x Câbles SATA
- 1 x Kit de Vis
- 1 x Manuel d'Instruction


Configuration Requise

- Baie externe 5.25" Disponible
- Contrôleur SAS/SATA Existant

Vue Avant



Vue Arrière



Installation




ATTENTION ! Les disques durs nécessitent une manipulation minutieuse, en particulier lorsqu'ils sont transportés. Si vous n'êtes pas prudent, une perte de données peut survenir. Manipulez toujours les disques durs et tout périphérique de stockage avec prudence. Assurez-vous d'être correctement mis à la terre en portant un bracelet anti-statique lorsque vous manipulez des composants informatiques ou déchargez-vous de toute accumulation d'électricité statique en touchant une surface métallique de grande dimension mise à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes.

Installation du Matériel


1. Éteignez votre ordinateur et les périphériques connectés à l'ordinateur (imprimante, scanner, disques durs externes, etc.) Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière du bloc d'alimentation derrière l'ordinateur.
2. Retirez le capot du boîtier de l'ordinateur. Consultez la documentation de votre système informatique pour plus de détails.
3. Ouvrez une Baie externe 5.25" inutilisée dans le boîtier de votre ordinateur.
4. Faites glisser le SATSASBAY425 dans la baie 5.25", selon les instructions d'installation relatives au système informatique/boîtier et sécurisez-l'emplacement.
5. Branchez un connecteur d'alimentation Molex LP4 depuis l'alimentation de l'ordinateur jusqu'au connecteur d'alimentation à l'arrière du fond de panier.
6. Connectez les câbles SAS/SATA 7-broches de l'hôte SATA ou contrôleur SAS à chaque connecteur à l'arrière du fond de panier.

NOTE : Les Contrôleurs SAS peuvent faire fonctionner à la fois les disques SAS et SATA, cependant les contrôleurs SATA ne peuvent faire fonctionner que les disques SATA.


7. Remettez le capot du boîtier de l'ordinateur.
8. Insérez le câble d'alimentation dans la prise secteur et rebranchez tous les autres connecteurs retirés à l'étape 1.
9. Retirez les plateaux de disque du fond de panier en poussant vers la gauche le loquet de déverrouillage plateau coloré et ouvrez-le. Tirez les plateaux de disque hors du fond de panier.




10. Si vous utilisez un lecteur de 9,5mm de hauteur, alors le haut du plateau de disque n'a pas besoin d'être enlevé. Il suffit de glisser le disque dans le bac par les côtés, puis de fixer le disque sur la face inférieure du plateau avec 4 vis (inclus).



Si vous utilisez un disque plus grand que 9,5mm, alors le haut du plateau de disque doit être retiré. Desserrez la vis située près de l'arrière du plateau, puis tirez le haut du plateau. Placez le disque sur le plateau et fixez-le depuis le bas avec 4 vis (inclus).



11. Faites glisser les plateaux de disque dans le fond de panier et verrouillez les plateaux en place en fermant avec la poignée tournante en vous assurant que le loquet verrouille correctement.



Installation du Logiciel

Aucune installation de pilote n'est nécessaire pour tout les systèmes d'exploitation, étant donné qu'un fond de panier est un dispositif d'intercommunication, il ne sera pas visible pour le système informatique.

Spécifications

Interface Bus	SATA SAS
Nombre Maximum de Disques Durs	4
Connecteurs	4 x SATA/SAS 7-broches 1 x Alimentation LP4
LED	4 x Tension/Activité
Ventilateur	2 x 40mm
Taux d'Insertion	25,000 cycles
Disques Durs Compatibles	SATA 2.5", hauteur 9.5/12.5mm SAS 2.5", hauteur 15mm
Température de Fonctionnement	-10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Température de Stockage	-20°C ~ 75°C (-4°F ~ 167°F)
Humidité	5% ~ 90% HR
Dimensions	175.0mm x 146.0mm x 42.0mm
Poids	790g

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour les derniers pilotes/logiciels, veuillez visiter www.startech.com/downloads

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

Hard-to-find made easy. à StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour chaque partie de connectivité dont vous avez besoin. De la dernière technologie pour les produits existants - et toutes les pièces qui relient l'ancien au nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous rendons facile le fait de localiser les pièces, et nous les livrons rapidement partout où elles doivent aller. Il suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site Web. Vous serez connecté en un rien de temps aux produits dont vous avez besoin.

Visitez www.startech.com pour des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et d'accéder à des ressources exclusives et gain de temps des outils.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et exerce ses activités aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.