

Conmutador Divisor Matrix de Video HDMI® con RS232

VS440HDMI

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com



*El producto real podría variar de la fotografía

Contenido de la Caja

- 1x Switch de Video VS440HDMI
- 1x Módulo Extensor IR
- 1x Control Remoto
- 2x Brackets de Montaje en Rack
- 1x Cable RS232 DB9
- 1x Adaptador Universal de Alimentación
- 1x CD de Instalación
- **1x Manual de Instrucciones**

Requisitos del Sistema

- Dispositivos fuente de video HDMI
- Dispositivos de Visualización HDMI
- Tomacorriente disponible
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7 (32/64-bit), 32MB RAM, 10MB espacio de almacenamiento, unidad de CD-ROM, puerto serial RS232

Instalación:**Instalación del Hardware**

1. Asegúrese que todos los dispositivos estén apagados antes de comenzar la instalación.
2. Conecte el(los) dispositivo(s) de pantalla HDMI a los conectores de salida HDMI en la parte posterior del conmutador matrix.
3. Conecte el(los) dispositivo(s) de fuente de video HDMI a los conectores de entrada HDMI en la parte trasera del switch..
4. Opcional: Si planea usar el control RS232 en el conmutado, conecte un cable DB9 RS232 desde la parte trasera del interruptor de la matriz, al puerto RS232 en el sistema host.
5. Opcional: Si utiliza el módulo de extensión IR, conéctelo a la parte trasera del switch.
6. Conecte el adaptador de alimentación al conmutador, luego encienda los dispositivos de visualización, y finalmente los dispositivos de fuente de señal.
7. La pantalla LCD de la parte delantera del conmutador se debe activar y mostrar el estado actual de los puertos y sus relaciones. La parte superior del LCD muestra cada puerto de salida, mientras que la inferior muestra que puerto de entrada está siendo visualizado. El "0" indica que no hay entrada seleccionada (no hay video).

HDMI MATRIX

OUT	1	2	3	4	EDID
IN	1	2	0	0	FIX

Instalación del Software


1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD/DVD de la computadora
2. En la carpeta "AVM" del CD haga clic en el archivo "AV Matrix" para comenzar la instalación.
3. Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla.
4. Una vez que la instalación se complete, cierre el asistente de instalación. El software debe estar listo para usar.

Señal de Video	High Speed HDMI (HDMI 1.3)
Número de Entradas	4
Número de Salidas	4
Conectores Externos	4 x HDMI tipo A hembra (entrada) 4 x HDMI tipo A hembra (salida) 1 x DB9 hembra 1 x IR conector de extensor 1 x DC Alimentación
LEDs	N/A
Resolución Máxima de Video	1080p / 1920x1200
Longitud Máxima de Cable	10m / 32.8ft
Soporte de Audio	Si
Soporte para EDID	Si
Montaje en Rack	Si
Adaptador de Alimentación	12VDC, 1500mA, centro positivo
Material de la Caja	Metal
Temperatura de Operación	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Humedad	0% ~ 95% RH
Dimensions	440.0mm x 185.0mm x 42.0mm
Peso	2350g
Sistemas Operativos Compatibles	Windows 2000/XP/Vista/7 (32/64-bit)

Vista Frontal



Vista Trasera



Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.