Computer Power Cord - Hospital Grade - NEMA 5-15P to C13 - XX ft.

PXTMG101XX



CABLE MARKING:(UL) E135710-F5 SVT 3X18AWG 60℃ 300V VW-1
CSA LL95737 SVT 3X0.824mm² (18AWG) 60°C 300V FT2 YFC-BONEAGLE



SKU	Length
PXTMG1013	3FT ±0 . 1FT
PXTMG1016	6FT ± 0 .13FT
PXTMG10110	10F T ±0 .16FT
PXTMG10115	15FT ± 0 .16FT

Electrical Performance (20°C)	
Item	Parameter
Conductor resistance	≤22.85Ω/1000m
Voltage Rating	AC 300V

NO.	ITEM	REVISION	Q'TY
8	Socket molding	Molding (SF-82S) PVC	20.5 G
7	Inner BKT	IEC 320-C13 inner bracket	1 PCS
6	Connector	IEC 320-C13 connector female	3 PCS
5	Plug molding	Molding (SF-33) PVC	49 G
4	Inner BKT	5-15P inner bracket	1 PCS
3	Connector	5-15P connector, ground	1 PCS
2	Connector	5-15P blade	2 PCS
1	Cable	SVT 18AWGx3 60℃ BLACK	1 PCS