Computer Power Cord - Left-Angle NEMA 5-15P to C13 - XX ft.

PXTR101XX

CABLE MARKING:(UL) E135710-F5 SJT 3X18AWG 60℃ 300V VW-1
c(UL) SJT 3X0.824mm² (18AWG) 60°C 300V FT2

SKU	Length
PXTR1013	3FT±0.1FT
PXTR1016	6FT±0.13FT
PXTR10110	10FT±0.16FT
PXTR10115	15FT±0.16FT

Electrical Performance (20°C)	
Item	Parameter
Conductor resistance	≤22.85Ω/1000m
Voltage Rating	AC 300V

NO.	ITEM	REVISION	Q'TY
8	Socket molding	Molding (SF-82S) PVC	20.5 G
7	Inner BKT	IEC 320-C13 inner bracket	1 PCS
6	Connector	IEC 320-C13 connector female	3 PCS
5	Plug molding	Molding (SF-39) PVC	32.8 G
4	Inner BKT	5-15P inner bracket	1 PCS
3	Connector	5-15P connector, ground	1 PCS
2	Connector	5-15P blade	2 PCS
1	Cable	SJT 18AWGx3 60℃ BLACK	1 PCS