

# Convertisseur VGA Haute Résolution à Vidéo Composite / S-Vidéo

## VGA2VID



StarTech.com  
Hard-to-find made easy

## **Déclaration de conformité FCC**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## **Utilisation des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés**

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# Table des Matières

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
Carctéristiques .....	1
Contenu de l'Emballage .....	1
<b>Guide Matériel.....</b>	<b>2</b>
Panneau Avant .....	2
Panneau Arrière .....	2
Panneau Latéral .....	3
<b>Dépannage .....</b>	<b>3</b>
<b>Spécifications .....</b>	<b>4</b>
<b>Support technique.....</b>	<b>5</b>
<b>Informations sur la Garantie.....</b>	<b>5</b>

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté un Convertisseur VGA Haute Résolution à Vidéo Composite / S-Vidéo StarTech.com. Cette solution matérielle simple vous permet de convertir un signal vidéo PC ou VGA en un signal vidéo composite ou S-Vidéo pour une utilisation avec un écran plat ou à tube cathodique.

La solution idéale pour synchroniser les moniteurs avec les téléviseurs... Le Convertisseur VGA à Vidéo Composite / S-Vidéo VGA2VID offre la sélection de modes de fonctionnement en format NTSC ou PAL afin d'assurer toute configuration possible.

## Carctéristiques


- Détection automatique et conversion des images entrantes PC en format NTSC ou PAL
- Prise en charge des hautes résolutions PC jusqu'à 1600 x 1200 @ 60Hz UXGA
- Compression Vidéo PC à Vidéo Composite / S-Vidéo
- Basculer de NTSC à PAL
- Réglage de la zone d'affichage de l'image (Underscan/Overscan)
- Facile à installer et simple à utiliser
- Facile à transporter, conception de poche

## Contenu de l'Emballage

- 1 x Convertisseur VGA Haute Résolution à Vidéo Composite / S-Vidéo
- 1 x Manuel d'Instruction


# Guide Matériel

## Panneau Avant



1. Alimentation : Appuyer pour allumer et éteindre.
2. Connecteur Entrée VGA PC
3. Alimentation DC.

## Panneau Arrière



1. Connecteur Sortie S-Vidéo
2. Connecteur RCA Sortie Vidéo Composite
3. Underscan/Overscan: Glisser l'interrupteur pour régler la zone d'affichage de l'image

## Panneau Latéral



Utilisé pour basculer du format NTSC au format PAL

## Dépannage

Problème	Causes Possibles	Solutions
<b>Le voyant d'alimentation n'est pas allumé</b>	Le cordon d'alimentation n'est pas connecté correctement.	Assurez vous d'avoir bien branché le cordon d'alimentation.
	Le courant n'est pas disponible.	Il peut y avoir une panne de courant dans votre région. Assurez-vous que d'autres appareils électroniques fonctionnent correctement.
<b>Le voyant On/Off est rouge</b>	L'appareil est peut être en mode veille.	Appuyer sur le bouton d'alimentation sur le VGA2VID.
<b>Aucune Image</b>	La connexion A / V peut être desserrée.	Vérifier que les câbles A / V sont bien branchés.
	La source TV sélectionnée est incorrecte.	Assurez-vous que la source d'entrée est sélectionnée sur Vidéo composite / S-vidéo. Consultez le manuel utilisateur de la télévision pour plus d'informations.

# Spécifications

<b>Ports d'Entrée</b>	PC
<b>Ports de Sortie</b>	Composite / S-vidéo
<b>Alimentation</b>	5V DC
<b>Dimensions</b>	100(l) x 64(P) x 18.5(h)
<b>Poids</b>	100g
<b>Température de Fonctionnement</b>	0°C ~ 70°C

## Support technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

### Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.



# StarTech.com

Hard-to-find **made easy**

StarTech.com a développé depuis 1985 des solutions faciles, fournissant des solutions de haute qualité à une diversité de clients TI et A/V qui englobe de nombreux canaux, y compris le gouvernement, l'éducation et les installations industrielles pour n'en nommer que quelques-uns. Nous offrons un choix inégalé de pièces d'ordinateur, de câbles, de produits A/V, des solutions de gestion de serveur et KVM, desservant le monde entier grâce à nos implantations aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taiwan.

Visitez **[www.startech.com](http://www.startech.com)** aujourd'hui pour des informations complètes sur tous nos produits et un accès exclusif aux outils interactifs tels que le câble Finder, les pièces Finder et le Guide de référence KVM.