



テレビマウント 壁面タイプ

セレクション ガイド

Step 1: テレビサイズで選ぶ

Part Number	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	動作
FPWARTB1M	✓	✓	✓	-	-	延長/スイベル/チルト
FPWFXBAT	✓	✓	✓	✓	✓	固定
FPWTLTBAT	✓	✓	✓	✓	✓	チルト
FPWARTB2	✓	✓	✓	✓	-	延長/スイベル/チルト
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	延長/スイベル/チルト
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	チルト
VIDWALLMNT	-	✓	✓	✓	-	延長/スイベル/チルト
FPWFXB1	-	-	-	✓	✓	固定
FPWTLTB1	-	-	-	✓	✓	チルト

Step 2: テレビの重さで選ぶ

Part Number	30-35キロ	35-40キロ	40-45キロ	45-54キロ	54-68キロ	68-90キロ
FPWARTB1M	✓	-	-	-	-	-
FPWFXBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWTLTBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWARTB2	✓	✓	✓	-	-	-
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDWALLMNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWFXB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWTLTB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

全てのセレクションはこちら

www.startech.com/jp/display-mounts

セレクションガイドの使い方



- 1 テレビのサイズでマウントを選ぶ
- 2 テレビの重さでマウントを選ぶ
- 3 VESA取付穴のパターンでマウントを選ぶ

VESA取付穴のチェック方法:

- 1: テレビ裏面のVESA取付穴のパターンを測る
- 2: StarTech.com/jp/display-mounts ページを訪問する
- 3: 技術仕様のタブをクリックし、VESA取付穴のパターンを確認、TVとマッチしたものを選ぶ

StarTech.comのマウントはVESA取付穴のほとんどのパターンを網羅していますが、ご購入前に技術仕様をご確認になることをお勧めします

テレビマウント 天吊りタイプ

セレクションガイド

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Step 1: テレビサイズで選ぶ

Part Number	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	最小 - 最大 支柱長	動作
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓	✓	106-156cm	スイベル/チルト
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓	✓	56-91cm	スイベル/チルト
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓	✓	250-300cm	スイベル/チルト
FPCEILBTB	✓	✓	✓	✓	✓	106-156cm	スイベル/チルト

Step 2: テレビの重さで選ぶ

Part Number	30-35キロ	35-40キロ	40-45キロ	45-54キロ
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓
FPCEILBTB*	✓	✓	✓	-

*weight per display

全てのセレクションはこちら

www.startech.com/jp/display-mounts

セレクションガイドの使い方



- 1 テレビのサイズでマウントを選ぶ
- 2 テレビの重さでマウントを選ぶ
- 3 VESA取付穴のパターンでマウントを選ぶ

VESA取付穴のチェック方法:

- 1: テレビ裏面のVESA取付穴のパターンを測る
- 2: StarTech.com/jp/display-mounts ページを訪問する
- 3: 技術仕様のタブをクリックし、VESA取付穴のパターンを確認、TVとマッチしたものを選ぶ

StarTech.comのマウントはVESA取付穴のほとんどのパターンを網羅していますが、ご購入前に技術仕様をご確認になることをお勧めします