

3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDD取付用金具 - 工具不要

BRACKET125PT

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com




重要:本製品を使い始める前に本マニュアルをよく読んでご理解ください。また、本マニュアルの説明に従って本製品をご使用ください。
 指示に従わない場合、資産の損失や機器の損傷につながる恐れがあります。


はじめに

BRACKET125PTを使用すれば、2.5インチSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)を3.5インチドライブベイにインストールすることができます。BRACKET125PTは工具不要の設計となっており、ドライブを簡単にインストールできます。

製品図



*実際の製品は写真と異なる場合があります



パッケージの内容

- 1 x 2.5インチSSD/HDD to 3.5インチ取付用金具
- 6 x プラスチック製ペグ
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- 空き3.5インチドライブベイのあるコンピュータ
- 2.5インチSSD/HDD 1台

コンピュータのオペレーティングシステムがドライブを検出し、自動的にインストールします。

システム要件は変更される場合があります。最新の要件は、www.StarTech.com/BRACKET125PT でご確認ください。

ドライブと取付用金具のインストール手順

警告! HDDやストレージのエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。ドライブの扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータのコンポーネントをインストールする際は必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. 取付用金具に付いているプラスチック製ポストからプラスチック製ペグ6個を取り外します。
2. 取付用金具に付いているプラスチック製ポストのペグを引っ張ってポストを外し、廃棄します。
3. SSDまたはHDDを取付用金具のほぞ(プラスチック製の突出部)に合わせ、ドライブをゆっくり押し込みます。
4. コンピュータおよび当該コンピュータに接続しているデバイスや周辺機器(例:プリンタ、外付けHDDなど)の電源を切ります。
5. コンピュータの背面にある電源プラグから電源ケーブルを外します。
6. コンピュータに接続されている周辺機器の接続を外します。
7. コンピュータケースのカバーを外します。コンピュータ付属の説明書を参照して安全な取り扱い方法を確認してください。
8. 取付金具を3.5インチハードドライブのスロットに合わせ、手順1で取り外したプラスチック製ペグでドライブを所定の位置に固定します。
9. コンピュータの電源をドライブの電源コネクタに接続します。

(次ページへ続く)

- 適切なケーブルを使用してドライブとホストコントローラを接続します。
- コンピュータケースのカバーを元通りに取り付けます。
- コンピュータの背面にある電源ケーブルを再接続します。その後、前に外した周辺機器をすべて再接続します。
- コンピュータと接続している周辺機器の電源を入れます。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてサポートをご希望される場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツールマニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。