

標準ユニバーサルサーバラックキャビネット用棚板(黒)

CABSHELF


DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com

付属品


- 1 x 7230CABINET用固定式シェルフ
- 4 x M6ケージナット
- 4 x M6ネジ

インストール手順

1. ショートシェルフ - シェルフ自体は組み立てる必要がありません。シェルフをキャビネットに取り付けるには、ポストのどこにシェルフを取付けたいかを決定します。シェルフを決めた場所にネジで取り付けます。




2. ディープシェルフ - ディープシェルフをキャビネットに取り付ける前に、同梱のネジとナットを使って、まず、取付用ブラケットをシェルフに取付けなければなりません。キャビネットのナットを希望の高さに動かし、シェルフのブラケットをフロントポストとリアポストに固定します。




ブランクパネル

1. パネル自体は組み立てる必要がありません。パネルをキャビネットに取り付けるには、ポストのどこにパネルを取付けたいかを決定します。パネルを決めた場所にネジで取り付けます




ヒンジパネル

1. ヒンジパネルを組み立てるには、まず、ヒンジをドアの穴に差し込む必要があります。同梱のネジを使ってキャビネットレールにドアを設置します。同梱のネジを使ってヒンジを隠すようにカバープレートをキャビネットレールに固定します。ドアを開めたときにブラケットがマグネットにくっつくように、マグネット付きブラケットの位置を揃えます。



キャビネットドロワー



1. 同梱のネジとナットを使って取付用ブラケットをドロワーの外側ケースの側面に付けます。



2. 同梱のネジを使ってマグネット付きブラケットをドロワーの外側ケースの内側に付けます。ドロワーを閉じたときにドロワーの裏側がマグネットにくっつくように、ブラケットのマグネットがある側が内向きになるようにします。



5. 取付用ブラケットの穴とキャビネットポストの穴の位置を合わせます。同梱のネジを使ってドロワーをキャビネットポストに取り付けます。

*実際の製品は写真と異なる場合があります。



3. スライド式レールを完全に開きます。レールの穴と内側にあるドロワーの穴を合わせます。同梱のネジとナットを使ってレールを内側にあるドロワーに取り付けます。レールの反対側でも同じ手順を繰り返します。



4. スライド式レールを完全に開いたら、レールの穴とドロワーの外側ケースにある穴を合わせます。同梱のネジとナットを使ってレールを外側ケースに取り付けます。レールの反対側でも同じ手順を繰り返します。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。