

USB-C - VGAプレゼンテーションアダプタ

CDP2VGASA

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

はじめに

本USB-C™ - VGA変換プレゼンテーションアダプタは、プレゼンテーションやミーティング中にコンピュータがスクリーンセーバを起動したり、スリープ状態になったり、パワーセーブモードに入ったりすることを防ぐ独自のトグルスイッチを備えています。そのため、プレゼンテーションの内容に関わらず、ディスプレイが不意にシャットダウンすることを防げます。

製品概要

フロントビュー

*実際の製品は写真と異なる場合があります。



リアビュー



パッケージの内容

- 1 x USB-C - VGA ビデオアダプタ
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境

- USB-C (DP Altモード) 経由DisplayPortに対応しているUSB Type-Cポート搭載コンピューター
- VGAディスプレイデバイス

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/CDP2VGASA

インストール手順

本デバイスはプラグ&プレイ インストールに対応し、追加のドライバやソフトウェアを必要とせず、すべてのオペレーティングシステムでネイティブサポートされています。CDP2HD4K60SAをノートパソコンに接続し、ディスプレイをアダプタのビデオ出力に接続するだけでご利用いただけます。

操作上の重要注意点


- 本アダプタをご利用になるには、お使いのコンピューターのUSB-CポートがUSB-C経由DisplayPort (DP Altモード) に対応している必要があります。

プレゼンテーションモードスイッチ



プレゼンテーションモードでは、電源の設定に関係なく、コンピューターがスリープ状態にならず、ディスプレイがスタンバイモードになることもありません。用途によってプレゼンテーションモードを **ON** または **OFF** に切り替えることができます。

プレゼンテーションモードをONにするタイミング



ミーティング、授業またはトレードショーで画面上に情報を表示するとき、または休止中にコンピューターがOFFにならないようにしたいときは、プレゼンテーションモードをONにします。

注意: ディスプレイの電源がオフにならないように、時々カーソルが動きます。

プレゼンテーションモードをOFFにするタイミング



職場またはオフィスのホットデスクでアダプタを使用するときは、プレゼンテーションモードをOFFにしてください。プレゼンテーションモードをOFFにすると、コンピューターの通常の電源設定が適用され、ディスプレイの寿命を延ばしながらコンピューターの省エネを実現できます。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は3年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。