

ケーブルマネージャ

CMVBMOD



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/CMVBMOD をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用


PHILLIPS®は、米国その他の国におけるPhillips Screw Companyの登録商標です。

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品図	1
使用中の写真	1
外形寸法	2
パッケージの内容	3
動作環境および使用条件	3
ケーブルマネージャのインストール手順	3
技術サポート	4
保証に関する情報	4


製品図



使用中の写真



外形寸法



パッケージの内容

- 1 x ケーブルマネージャ (組み立てていない状態で発送)
- 2 x M5x20 mm ネジ
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境および使用条件

- プラススクリュードライバー

条件は変更される場合があります。最新の条件は、www.startech.com/CMVBMOD でご確認ください。

ケーブルマネージャのインストール手順

1. 重み付きベースを取り付けるには、まず取り付けプレートのないパーツを1つ選んで重み付きベースに接続します。
2. 取り付けプレートのないパーツを重み付きベースに接続させたパーツに接続します。
3. 残りのパーツを接続していきます。
4. ケーブルマネージャをデスクに取り付ける前にケーブルを挿入する場合は、パーツ内の4つのチャンネルのどれかにケーブルを通します。
5. ケーブルマネージャを取り付けた位置のデスクまたはテーブル裏面に取り付けプレートを当てます。
6. M5x20mmネジを取り付けパーツを挿入してプラススクリュードライバーでしっかり締めて固定します。
7. ケーブルを挿入するには、次の手順のひとつを実行してください。
 - ケーブルマネージャの上部からパーツ内の4つのチャンネルのどれかにケーブルを通して重み付きベースの下から出します。
 - 各ケーブルマネージャパーツ内のケーブルスロットにケーブルを挿入します。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。