

2U 18インチ 高荷重固定式ラックマウントシェルフ - 56kg

CABSHELFHD

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x 2U 固定式シェルフ
- 8 x M6 ケージナット
- 8 x M6 キャビネット用ネジ

使用条件

- EIA-310C 準拠 19インチ サーバラック / キャビネット
- シェルフの取り付けには少なくとも2U分のスペースがラック / キャビネットに必要です
- ポストに角型締め具取り付け位置のないラックやキャビネットを使う場合、ラックに合った取り付け工具を使用してください(ラックのマニュアルで確認するか、メーカーにお問い合わせください)

技術仕様

CABSHELFHD	
説明	2U 18インチ 高荷重固定式ラックマウントシェルフ - 56kg
材質	SPCC (厚さ: 2.3mm)
色	ブラック
最大耐荷重	56 kg
取付高さ	2U
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)	483mm x 457.2mm x 88.0mm
正味重量	4860g
認証	CE規格、RoHS指令



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

インストール手順

1. ラックまたはキャビネットのどこにシェルフを取り付けるか適切な場所を決めます。シェルフを取り付けるにはラックまたはキャビネットで2U分のスペースを必要とします。
2. ラックが角型締め具取り付け穴を使用する場合、付属品のケージナットをラックのフロントポストの角型締め具取り付け穴に取り付けます。



3. シェルフをラックに置き、シェルフのフロントブラケットの締め具取り付け位置とラックの締め具取り付け位置(使用している場合はケージナット)を合わせます。
4. 付属品のキャビネット用ネジを使ってシェルフをラックに固定します。付属品のケージナットやM6ネジ型ラックポストを使用しない場合は、ラックに合った取り付け工具を使用してください。



5. シェルフに何かを置く前に、ネジが確実に締め付けてあり、シェルフが動かないことを確認します。シェルフの最大耐荷重を確認します。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

保証に関する情報本製品は使用期間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。