

## Carte adaptatrice de connexion PCIe x1 Adaptateur Emplacement Gauche 1U avec Câble Flexible

PEX1RISERF / PEX4RISERF / PEX8RISERF

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com  
 FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com  
 ES: Guía del usuario - es.startech.com  
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com  
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com  
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage

- 1 x Carte adaptatrice de connexion (Riser Card)
- 1 x Manuel d'Instruction

### Configuration Requite

- Ordinateur compatible PCI Express avec emplacement PCIe x1/x4/x8
- Conception de serveur pensée pour les applications avec cartes adaptatrices de connexion

### Installation


**ATTENTION!** Les Cartes PCI Express, comme tout autre matériel informatique, peuvent être gravement endommagées par l'électricité statique. Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre avant d'ouvrir votre boîtier d'ordinateur ou de toucher votre carte PCI Express. StarTech.com vous recommande de porter un bracelet antistatique lors de l'installation de toute composante informatique. Si un bracelet antistatique est indisponible, déchargez-vous de toute l'accumulation d'électricité statique en touchant une grande surface métallique reliée à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur) pendant plusieurs secondes. Faites également attention à saisir la carte PCI Express par ses bords et non pas par les connecteurs dorés.

1. Assurez-vous que votre système n'est pas alimenté, débranché et que vous êtes mis à la terre.
2. Retirez le couvercle de votre système (reportez-vous à la documentation du système informatique, le cas échéant) de sorte à ce que les ouvertures d'extension PCI Express sur la carte mère puissent être accessibles.
3. Alignez le connecteur PCI Express de carte adaptatrice de connexion (riser card) avec un emplacement PCI Express disponible.
4. Sans forcer, insérez la carte dans l'emplacement vide, en vous assurant qu'elle soit fermement connectée. Fixez la carte sur le support de montage la carte adaptatrice de connexion (riser card) sur le châssis de l'ordinateur (reportez-vous à la documentation du système informatique, le cas échéant).
5. Installez la carte PCI Express désirée dans l'emplacement PCIe de la carte adaptatrice de connexion et fixez-la solidement au châssis de l'ordinateur (reportez-vous à la documentation du système informatique, le cas échéant).
6. Remplacez et fixez le couvercle de l'ordinateur.

#### PEX1RISERF



#### PEX4RISERF



\*Le produit actuel peut varier des photos

#### PEX8RISERF



## Spécifications

	PEX1RISERF	PEX4RISERF	PEX8RISERF
<b>Interface Bus</b>	PCI Express (x1 connecteur)	PCI Express (x4 connecteur)	PCI Express (x8 connecteur)
<b>Connecteurs</b>	x1 Emplacement PCI Express	x4 Emplacement PCI Express	x8 Emplacement PCI Express
<b>Longueur de Câble Flexible</b>		7cm	
<b>Température de Fonctionnement</b>		0°C ~ 60°C	
<b>Température de Stockage</b>		0°C ~ 60°C	
<b>Humidité</b>		5% ~ 95% HR	
<b>Dimensions (LxPxH)</b>		179.0mm x 100.0mm x 15.0mm	
<b>Poids</b>	30g	35g	45g

## Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

## Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

## Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

## Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.