

4ポート 金属製 USB 3.0 ハブ - USB-C ~ 3x USB-A & 1x USB-C™

HB30A3A1CST

- FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
- DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
- ES: Guía del usuario - es.startech.com
- NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
- PT: Guia do usuário - pt.startech.com
- IT: Guida per l'uso - it.startech.com

パッケージの内容

- 1 x USB 3.0 ハブ
- 1 x USB 3.0 ケーブル
- 2 x ゴム足
- 2 x 取付用金具
- 4 x ネジ
- 1 x ユニバーサル電源アダプタ (北米/日本/UK/EU/オーストラリア・ニュージーランドで使用可能)
- 1 x クイックスタートガイド

動作環境および使用条件

- USB-A ポート搭載ノートパソコン
- プラスドライバー (取付用金具の設置が必要)

条件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/HB30A3A1CST でご確認ください。

USB 3.0 および USB 3.1 Gen 1 について

USB 3.0 は USB 3.1 Gen 1 としても知られています。この接続規格の最大転送速度は 5 Gbps です。本マニュアルおよび StarTech.com の HB30A3A1CST 解説 Web サイトにおいて USB 3.0 と記載されている場合、5 Gbps USB 3.1 Gen 1 規格のことを指します。

製品図


フロントビュー



USB Type-C™ ポート
(データのみ)

*実際の製品は写真と異なる場合があります。

トップビュー



バックビュー



LED インジケータについて

HB30A3A1CST ハブの上部には 5つの LED が付いています。LED インジケータの詳しい情報は下記の表に掲載されています。

LED インジケータ	動作	意味
USB (Type-A) ポート電源 LED	点灯	接続デバイスあり
USB (Type-C) ポート電源 LED	点灯	接続デバイスあり
ハブ電源 LED	点灯	ハブに電力供給中

ゴム足を取り付ける

1. ゴム足から裏当てを剥がします。
2. ハブの底部にゴム足を貼り付けます。

ハブをコンピュータに接続する

1. 取付金具の1つを取付穴が付いている面がハブよりも長くなるように設置します。
2. 金具の取付穴とハブの底面の取付穴の位置を揃えます。
3. 2つのネジを金具とハブに通します。
4. プラスドライバーでネジを締めます。
5. 手順1~4を繰り返して、2つ目の取付金具をハブに取り付けてください。
6. 取り付けようとしている壁の種類に合わせた手順に従ってハブを壁に取り付けてください。

ハブに電力供給する

ハブに電力供給するには、次の手順のひとつを実行します。

- バスパワー
- ユニバーサル電源アダプタ

バスパワーを使用してハブに電力を供給する場合、接続した周辺機器に十分な電力が供給されない可能性があります。接続機器を確実に検出し機能させるには、ユニバーサル電源アダプタを使用してハブに電力供給することをお勧めします。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

WEEE声明

欧州連合 (EU) は、あらゆる電気電子廃棄物 (WEEE) の回収およびリサイクルに関する規則を制定しています。WEEE規制の実施状況はEU加盟国によって若干異なる場合があります。詳細については、売却処分およびリサイクルに関する地域および州のガイドラインを確認するか、各国のWEEEリサイクル代理店にお問い合わせください。

カナダ産業省準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN ICES-3 (B)

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

ハブに接続する

1. USB 3.0 ケーブルをハブの USB 3.0 ホストポートとノートパソコンの USB-A ポートに接続します。
2. ユニバーサル電源アダプタを使用している場合は、電源アダプタをハブの電源アダプタポートとコンセントに接続します。
3. 電源スイッチを押してハブの電源を入れます。
4. 以下の手順のいずれかを実行します。
 - 最大3台の USB 周辺機器をハブの USB 3.0 (Type-A) ポートに接続します。
 - USB 周辺機器をハブの USB Type-C ポートに接続します。
 - USB 機器を充電するには、USB 機器をハブの USB 3.0 (Type-A) ポートに接続します。

HB30A3A1CST はネイティブサポートされており、ノートパソコンに接続されるとハブが自動的に検出され必要なドライバがインストールされます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

PHILLIPS® は、米国その他の国における Phillips Screw Company の登録商標です。

USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。