

## Extendedor de Mouse y Teclado PS/2 Cat 5

PS2UTPEXT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Este extendedor PS/2 sobre Cat5 es la solución perfecta para conectar dispositivos PS/2 utilizando un cable Categoría 5 (Cat5) estándar en distancias extendidas desde la computadora anfitrión (host).

El extendedor le permite ampliar la longitud de señales PS/2 hasta 100 metros (328 pies), haciéndolo perfecto no sólo para las configuraciones actuales, sino también ideal para cualquier reconfiguración futura.

El extendedor PS/2 está compuesto de dos unidades extendedoras. La unidad local se instala cerca de la PC y la unidad remota se coloca en la ubicación del teclado y el mouse, a una impresionante distancia de hasta 100 metros. Debido a que no se requiere un software adicional o un adaptador de energía, la instalación y configuración son rápidas y libres de problemas.

### Local Unit



### Remote Unit



\*El producto real podría variar de la fotografías

## Características

- Fácil instalación, no se requiere un adaptador de energía.
- Su diseño compacto permite una integración sencilla.

## Contenido de la Caja

- PS2UTPEXT - Unidad Local Unit
- PS2UTPEXT - Unidad Remota

## Requisitos del Sistema

- Mouse PS/2 (1)
- Teclado PS/2 (1)
- Cable UTP (Se pueden utilizar hasta 100 metros)

## Instalación

El artículo PS2UTPEXT está integrado por dos componentes: la unidad local que se conecta al mouse y teclado PS/2, y la unidad remota que se conecta a la computadora que estará utilizando.

### Conectando la unidad local PS2UTPEXT

1. Coloque la unidad local cerca del mouse y el teclado.
2. Desconecte el mouse y el teclado de la computadora.
3. Inserte el conector PS/2 macho del mouse y el teclado en las ranuras PS/2 que se proporcionan en la unidad local. Cada puerto está etiquetado y coloreado para una instalación sencilla.

### Conectando las unidades local y remota

Utilizando un cable Cat5 estándar, conecte las unidades local y remota insertando cada extremo del cable (hasta 100 metros) en los puertos RJ45 que se proporcionan.

### Conectando la unidad remota PS2UTPEXT

Utilizando los conectores (macho) del mouse y el teclado PS/2, conecte la unidad remota a los puertos PS/2 en los cuales el mouse y el teclado estaban instalados originalmente (ver Conectando la unidad local PS2UTPEXT - paso 2).

## Especificaciones

<b>Conectores</b>	Teclado PS/2 - Macho (1) Teclado PS/2 - Hembra (1) Mouse PS/2 - Macho (1) Mouse PS/2 - Hembra (1) RJ45 - Hembra (2)
<b>Máximo Ancho de Banda</b>	DC a 1 MHz
<b>Temperatura de Operación</b>	0°C ~ 55°C (32°F ~ 133°F)
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
<b>Configuración de pines RJ45</b>	Teclado: pin 1, pin 2 Mouse: pin 7, pin 8
<b>Distancia de transmisión</b>	100 metros (Máx.)

### Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

### Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

### Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

### Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

### Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.