

3.5インチHDD用5.25インチトレイレスホット スワップ可動式ラック

HSB100SATBK



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
付属品	1
動作環境	1
インストール手順	2
技術仕様	4
技術サポート	5
保証に関する情報	5

はじめに

StarTech.comのトレイレスSATA HDDベイをご購入いただきありがとうございます。これで、真にポータブルなストレージソリューションをお楽しみいただけます。本製品はドライブトレイやドロワーに取り付ける必要なく、直接SATAドライブに挿入したり取り外したりすることができます。

付属品

- 5.25インチトレイレスSATAホットスワップ対応ドライブベイ
- ユーザマニュアル
- ネジ
- キー

動作環境

- 利用可能な5.25インチドライブベイ
- 3.5インチSATA HDD

インストール手順

素早く簡単に取り付けを行うため、本デバイスを取り付ける前に本セクションを最後までお読みください。

警告: HDDは、輸送中は特に、取り扱いには慎重に行ってください。HDDを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDDは、必ず注意して取り扱ってください。

警告: 他のすべてのパソコン周辺機器同様、HDDも静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピュータケースを開ける前や、その他部品に触れる前には、必ず適切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピュータコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面（コンピュータケースなど）に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

警告: デバイスをぶつかけたり、震動を与えたり、落下させたりしないでください。HDD動作中にケーブルや電源を抜かないでください。データが損失したり、HDDがダメージを受ける恐れがあります。デバイスを取り外す前にお使いのHDDがフル回転していることを確認してください。

取り外し可能ドライブをコンピュータに取り付けます。

1. コンピュータケースを開きます。ほとんどの設計では、ケースの背面にある2または3本のネジを外し、カバーしているパネルを反対方向にスライドすることによりケースを開くことができます。ケースがタワースタイルの場合、コンピュータのマザーボードの上部を露出させるパネルを取り外すようにしてください。通常、これは左側のパネルです。しかし、さまざまな異なるケースデザインがあるため、お使いのケースの開き方が定かでない場合は、ケースのユーザマニュアルで確認するか、お近くのコンピュータ販売店にお問い合わせください。
2. 空のドライブベイのカバーを外します。
3. 空のスロットからドライブフレームをベイに挿入し、フレーム側のネジ穴がドライブベイの穴と揃うまで押し込みます。
4. 同梱のネジを挿入し、これを締め付けてドライブベイのフレームをドライブベイの穴と固定します。これにより、フレームが新たに取り付けられました。



5. SATA電源ケーブルとSATAデータケーブルをドライブフレームのリアパネルの背面にある適切なポートに接続します。

HDDをドライブフレームに取り付ける

1. スプリングロックを引っ張り、フロントドアを開きます。
2. HDDを、ラベルが上を向き、リアパネルがコンピュータの内側を向くようにしてフレームの入り口近くに配置します。
3. ロックアームが閉じ始めるまでドライブをフレームに優しく押し込みます。
4. ロックアームをそのまま閉じるようにして、ドライブをフレームに固定します。スプリングロックから「カチッ」という音が聞こえるまで、ロックアームを優しく押します。



5. オプション: ドライブをフレームに固定するために、同梱のキーをドライブベイの正面の鍵穴に差し込みます。キーを右方向に90度回し、キーを抜きます。

HDDをドライブフレームから取り外す

1. 所定の場所に収まっているドライブのロックを解除する際は、キーを鍵穴に差し込みます。キーを左方向に90度回し、キーを抜きます。
2. HDD取り外し経路の邪魔にならないところまでロックアームを優しく、かつしっかりと開きます。
3. ロックアームが開いたら、ゆっくりとフレームからHDDを取り外します。
4. ロックアームを元の場所に戻します。

技術仕様

フォームファクタ	シリアルATA
外形寸法	184 x 149 x 42 (mm)
インターフェース	SATA、SATA 2.0、SATA 3.0
動作温度	0°~55°C
挿入定格	10000回の挿入 / 排出

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つかるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つかるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。