

USB接続DACオーディオ変換アダプタ外付けサウンドカード(S/PDIFデジタルオーディオ対応)

ICUSBAUDIO2D



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品図	1
はじめに	2
付属品	2
システム要件	2
インストール手順	2
ハードウェアインストール手順	2
ソフトウェアインストール手順 (Windows専用)	3
インストールの確認	3
仕様	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

製品図



はじめに

USB経由でS/PDIFデジタルオーディオ出力機能と標準3.5mmオーディオ/マイク接続機能をお使いのシステムに追加します。

付属品

- ・ 1 x USBステレオオーディオ変換アダプタ
- ・ 1 x ユーザマニュアル
- ・ 1 x ドライバCD

システム要件

- ・ 利用可能なUSBポート

インストール手順

ハードウェアインストール手順

1. 変換アダプタをデスクトップまたはノートパソコンの空いているUSBポートに接続します。
2. Windows®またはMac OSは自動的に必要なドライバを検出し、インストールを開始します。
3. 接続したい機器を3.5mm出力または3.5mmライン出力およびS/PDIFコンボジャックに接続します

注意:本機器の出力機能は、同時に使用することはできません。3.5mm出力と、3.5mmライン出力 / SPDIFが接続された場合、3.5mm出力のみが有効となります。

4. (オプション)ハードウェアのEQスイッチを、希望に合わせて、次のいずれかの位置に調節します。
 - ・ バス - バスブースト
 - ・ ダイレクト - ダイレクト (EQ変更なし)
 - ・ トレブル - トレブルブースト

注意:接続時にオーディオ機器から音の入力または出力がまったく得られない場合は、サウンドプロパティの設定で、入力 / 出力機器としてUSBオーディオ変換アダプタを使用する設定になっているかを確認してください。

ソフトウェアインストール手順 (Windows専用)


USBサウンドカードにはS/PDIF AC3オーディオパススルーのためのソフトウェアが同梱されています。お使いのアプリケーションが5.1chオーディオを必要とする場合、このソフトウェアを使うことによりAC3オーディオがS/PDIFインターフェースを介して外部の5.1チャンネルオーディオ受信機に送信できるようになります。

1. 同梱のCDをCD/DVD-ROMドライブに挿入します。
2. 「x:\VIA\VT1630-SPDIFPassThru」という名前のフォルダから、「Setup.exe」アプリケーションをダブルクリックします。
3. 画面の指示に従い、インストールを完了します。もし、促された場合は再起動します。

インストールの確認


Windows

1. 「コンピュータ」上で右クリックし、「デバイスマネージャ」を開き、「管理」を選択します。「コンピュータの管理」画面が新しく開いたら、画面左側の「デバイスマネージャ」(Windows 8をお使いの場合は、「コントロールパネル」から、「デバイスマネージャ」)を選択します。
2. 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」セクションと「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」セクションを展開します。インストールが正常に完了すると、リストに、「！」マークや「？」マークの付いていない次のデバイスが表示されているのが確認できるはずです。



Mac OS

1. 左上の「Apple」マークをクリックし、「システムプロファイル」を開き、「このMacについて」>「システムレポート」の順に選択します。
2. 「ハードウェア」セクションを展開し、左側の「USB」をクリックします。アダプタを接続すると、次のデバイスが一覧表示されているのが確認できるはずです。



技術仕様

ホストインターフェース	USB 2.0
チップセット	VIA - VT1630A
コネクタ	2x 3.5mmミニジャック(メス) 1x 3.5mm / Mini-Toslink (S/PDIF) (メス) 1x USB Aタイプ(オス)
オーディオ仕様	96KHz/24bit Hi-Fi USBオーディオ
電源アダプタ	USBパワード
エンクロージャ材質	プラスチック
動作温度	0°C ~ 60°C
保管温度	0°C ~ 70°C
湿度	10 ~ 90% RH (結露なし)
外形寸法	47 x 46 x 16 mm
ケーブル長	405 mm
重量	34 g
対応オペレーティングシステム	Windows® 8 (32/64ビット)、7 (32/64) Vista (32/64)、XP (32/64) Windows® Server 2008 R2、 2003 (32/64) Mac OS 10.x (10.8までテスト済み) Linux

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程に起因する不良商品を新品購入日から記載されている期間、保証します。この期間中、これら商品は、当社の裁量にて修理または相当品との交換のために返品していただきます。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページjp.startech.comでご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。