

## USB 3.0 - M.2 NGFF SSDエンクロージャ (UASP付き)

SM2NGFFMBU33



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

FR: Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

ES: Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

IT: Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

NL: Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

PT: Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

最新の情報は[www.startech.com](http://www.startech.com)でご確認ください

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

## インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

CAN ICES-3 (B)

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 目次

<b>製品図</b> .....	<b>1</b>
エンクロージャ .....	1
内蔵ドライブトレイ .....	1
<b>はじめに</b> .....	<b>2</b>
パッケージの内容 .....	2
動作環境 .....	2
<b>ハードウェアインストール手順</b> .....	<b>3</b>
<b>使用方法</b> .....	<b>8</b>
HDDを接続する .....	8
ドライブエンクロージャへの電力供給 .....	8
HDDとの接続を外す .....	8
HDDの初期化 .....	9
<b>技術サポート</b> .....	<b>10</b>
<b>保証に関する情報</b> .....	<b>10</b>


# 製品図

## エンクロージャ



1. ドライブトレイ用ネジ
2. USB 3.0 Micro-Bポート

## 内蔵ドライブトレイ



1. M.2 (NGFF) SSDコネクタ
2. ドライブ取付用金具
3. ドライブ長さ調節穴

# はじめに

## パッケージの内容

- 1 x USB 3.0 SATA HDD/SSDエンクロージャ
- 1 x USB 3.0ケーブル
- 1 x SSD取付ネジとスタンドオフ
- 1 x 小型ドライバ
- 1 x ユーザマニュアル

## 動作環境

### 動作環境

- 利用可能なUSB 3.0ポート (5 Gbit/秒) またはUSB 2.0ポート (480Mbps) のあるコンピュータシステム
- M.2 NGFF SATA SSDドライブ

### 必要な工具

- 5mmナットドライバまたは小型ペンチ
- サイズ1 (PH1) プラススクリュードライバ

# ハードウェアインストール手順

**警告!**SSDドライブとストレージアダプタは慎重に取り扱ってください。SSDドライブを慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。ドライブは常に慎重に取り扱ってください。コンピューターを取り扱う際に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面(コンピューターケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

1. プラスドライブ(非付属品)で、エンクロージャ前面にあるUSB 3.0 Micro Bポート両側のドライブトレイ用ネジ2本を外します。

**注意:**付属のドライブはSSD取付用ネジ専用で、エンクロージャを開くには小さ過ぎます。



2. 前面プレートを外して内蔵ドライブトレイをスライドして引き出します。



3. 以下の手順に従って、M.2 SSDをドライブトレイに挿入します。
- a. ドライブの長さを測ってドライブ取付用金具を移動させる必要があるかどうかを決めます。ボードには長さに対応する各ドライブタイプが記されていますが、お使いのドライブのタイプが不明な場合は、M.2 (NGFF) SSDコネクタの隣にSSDを配置し、どのドライブ取付用穴がお使いのSSDの高さに適合するかを確認します。ドライブ取付用スタンドオフが既に正しい位置にインストールされている場合は、手順(d.)に進んでください。



- b. (ドライブ取付用金具の移動が必要な場合のみ) 小型ペンチまたは5mmナットドライバ(非付属品)でドライブトレイ背面にあるスタンドオフを固定しているナットを外します。



c. (ドライブ取付用金具の移動が必要な場合のみ) お使いのSSDに適合するドライブ取付用穴にドライブ取付用スタンドオフを取付け直します。小型ペンチまたは5mmナットドライバ(非付属品)で背面にあるスタンドオフを固定しているナットを外します。



d. 付属のドライバでドライブ取付用スタンドオフを固定しているネジを取り外します。



**注意:** M.2 SSD上のコネクタは、ドライブが一方のみにフィットするように加工されています。

e. SSDのM.2コネクタをドライブトレイの対応するM.2コネクタまでスライドさせます。



f. ドライブをドライブ取付用スタンドオフ側へ押しします。次に、SSDドライブの取付用穴に取り外したネジを通し、プラスドライバーで締めてドライブ取付用スタンドオフを固定します。



これでM.2 SSDが内蔵ドライブトレイにインストールされました。

4. USB 3.0 Micro Bコネクタが外側に向くように、また取付用穴が整列するように、内蔵ドライブトレイをエンクロージャ内の元の位置に戻します。



5. プラスドライバー(非付属品)で、取り外したドライブトレイ用ネジ2本でUSB 3.0 Micro Bポートの両側をエンクロージャの前面に固定します。



6. 付属のUSB 3.0ケーブルで、SSDエンクロージャをコンピューターシステムへ接続します。

これで、SSDエンクロージャの使用準備が整いました。

# 使用方法

## HDDを接続する

エンクロージャをコンピューターに接続し、OSが必要なソフトウェアをインストールしたら、ドライブがシステムにインストールされたように簡単にアクセスできるようになります。

ドライブを使用する前に、お使いのオペレーティングシステム要件に応じて初期化してください。新たに接続したHDDを初期化するか、パーティションを作成するには、「HDDドライブの初期化」セクションをご覧ください。

## ドライブケースへの電力供給

HDDエンクロージャに別途電源は必要ありません。接続されているUSBバスから十分電力が供給されます。

## HDDとの接続を外す

### Windows

1. タスクバーにある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンを選択します。
2. 表示されたリストから、「ストレージデバイス」を選択します。
3. 「デバイスを安全に取り外すことができます」という旨のメッセージが表示されるのを待ちます。

**注意:**このメッセージが表示される前に接続されているデバイスを取り外すと、ドライブに保管されたデータを損失したり、破壊される恐れがあります。「ハードウェアを安全に取り外すことができます」という旨のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外して、コンピューターとエンクロージャの接続を外します。

### Mac OS X

ホストコンピューターから接続されたドライブを安全に取り外すには、取り外し可能なドライブのコンテンツをリストしているすべての画面を閉じます。すべての画面を閉じたら、デスクトップ上のUSBストレージアイコンをクリックし、デスクトップ上のゴミ箱アイコンにドラッグします。5秒待つてから、コンピューターとエンクロージャドライブの接続を外します。

## HDDの初期化

1. SATA HDDが空の場合、使い始める前に初期化・フォーマットが必要な場合があります。Windowsのメインデスクトップから、「マイコンピュータ」(Vista/7/8/8.1)をお使いの場合は「コンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。新しく開いた「コンピュータ管理」画面左側の「ディスク管理」を選択します。
2. ドライブを初期化するようプロンプトするダイアログ画面が自動的に表示されるはずですが、お使いのWindowsのバージョンにより、「MBR」または「GPT」ディスクを作成するオプションがあるかもしれません。GPT (GUIDパーティション) は古いバージョンオペレーティングシステムではお使いになれません。MBRでしたら、古いバージョンでも新しいバージョンでもサポートされています。
3. 初期化が完了したら、「未割当」となっているディスクを指定し(一覧表示されているHDD容量を見て、正しいHDDが指定されているかどうかを確認します)、「未割当」となっているセクションを右クリックし、「新規パーティション」を選択します。
4. 画面の指示に従って、希望のフォーマットにドライブを初期化します。

# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads)でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は[www.startech.com](http://www.startech.com)までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。