

## Cat 5e/6対応1ポートHDMIエクステンダ – 100m

ST121HDBTPW



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

**DE:** Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

**FR:** Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

**ES:** Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

**IT:** Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

**NL:** Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

**PT:** Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

最新の情報は[www.startech.com](http://www.startech.com)でご確認ください

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 目次

製品図.....	1
前部.....	1
後部.....	1
はじめに.....	2
付属品.....	2
システム要件.....	2
インストール手順.....	3
ハードウェアインストール手順.....	3
仕様.....	4
技術サポート.....	5
保証に関する情報.....	5

# 製品図

## 前部

### トランスミッター



### レシーバー



## 後部

### トランスミッター



### レシーバー



# はじめに

## 付属品

- 1x HDMI®エクステンダ
- 1x HDMI®レシーバー
- 4x 取付用金具
- 2x フットパッドセット
- 1x 電源アダプタ
- 2x グランド用ケーブル
- 1x 1m Cat5eケーブル
- 2x ネジセット
- 1x 取扱説明書

## システム要件

- HDMI®対応ビデオソースデバイス(コンピュータ、ブルーレイプレイヤーなど)
- HDMI®対応ディスプレイデバイス(テレビ、プロジェクタなど)
- トランスミッターまたはレシーバー用AC電源コンセント
- 2x HDMI®ケーブル(ビデオソースとトランスミッター接続で1本、レシーバーとディスプレイ接続でもう1本)

# インストール手順

1. ローカルビデオソース(コンピュータ、ブルーレイプレイヤーなど)の設置場所を決め、デバイスのセットアップを行います。
2. リモート機の設置場所を決め、ディスプレイを適切な場所に置か、または取り付けます。

**注意:**このHDMI®エクステンダセットは、パワー・オーバ・ケーブル規格を採用しているため、トランスミッターとレシーバーのいずれかに接続された電源から双方に電力を供給することができます。電力が供給される方のユニットが利用可能なAC電源コンセントの近くに配置されていることを確認してください。インストールを開始する前に、すべての機器の電源がオフになっていることを確認して下さい。

ハードウェアのインストールを始める前に、トランスミッターとレシーバーが適切にグラウンドされていることを確認してください。

## ハードウェアインストール手順

1. トランスミッターのインストール
  - a) トランスミッター・ユニットをビデオソース(コンピュータやブルーレイプレイヤー)の近くに置きます。
  - b) HDMI®ケーブルを使って、ビデオソースデバイス(コンピュータやブルーレイプレイヤー)をトランスミッター機のHDMI®入力ポートに接続します。
  - c) (オプション)電源をトランスミッター・ユニットに接続する場合、電源アダプタポートと電源コンセント間を電源アダプタで接続します。

2. RJ45コネクタで終端処理されたCat5e/6対応イーサネットケーブルのインストール

a) RJ45コネクタで終端処理されたCat5e/6 イーサネットケーブル(別売)をトランスミッター機のRJ45コネクタに接続します。

**注意:**表面配線を行う場合、十分なCat5eシールド無しツイストペア(UTP)ネットワーク配線を使用して、ホスト・ユニットとリモート・ユニットを接続し、各端部がRJ45コネクタで端子処理されていることを確認してください。ネットワーク機器(ルーターやスイッチなど)経由で配線しないようにしてください。

または

構内配線を行う場合、ホスト・ユニットとリモート・ユニット間のCat 5シールド無しツイストペア(UTP)ネットワーク配線が適切にそれぞれの場所の壁コンセントで端子処理されており、リモート・ユニットとホスト・ユニットをそれぞれのコンセントに接続するためのパッチケーブルの長さが十分あることを確認してください。ネットワーク機器(ルーターやスイッチなど)経由で配線しないようにしてください。

b) Cat5e/6ケーブルのもう一方の端をレシーバーのRJ45コネクタに接続します。

### 3. レシーバー・ユニットのインストール

- a) レシーバー・ユニットをビデオディスプレイ (テレビやプロジェクタなど) の近くに置きます。
- b) HDMI®ケーブルを使って、ビデオソースをレシーバー・ユニットのHDMI®出力ポートに接続します。
- c) (オプション) 電源をレシーバー・ユニットに接続する場合、電源アダプタポートと電源コンセント間を電源アダプタで接続します。

。

4. これで、ビデオ画像がリモート・ユニットと接続されたビデオディスプレイに表示されるようになります。

## 仕様

ローカル・ユニット コネクタ	1x HDMI® (19ピン) (メス) 1x RJ-45 (メス)
リモート・ユニット コネクタ	1x HDMI® (19ピン) (メス) 1x RJ-45 (メス)
最大データ転送速度	HDMI® - 3.4Gbps
最大距離	100 m
最大デジタル解像度	1080p @ 60Hz, 48ビット
ワイドスクリーンサポート	はい
オーディオ仕様	Dolby® TrueHD, DTS-HD MA規格準拠

# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、部品や製造工程での欠陥に起因する不良商品を、新品購入日から、記載されている期間、保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

# StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページ[jp.startech.com](http://jp.startech.com)でご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。