

Mac/PC用USB 3.0送信ケーブル

USB3LINK



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1 x USB 3.0通信ケーブル
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- 送信元と送信先のコンピューターに両方に空きUSBポートがあること
- Windows Easy Transferは以下のオペレーティングシステムに対応しています。
 - Windows® 7 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows® XP SP2またはSP3 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows Vista®

注意: Microsoft®は、Windows 8.1からWindows Easy Transferソフトウェアからのケーブルサポートを停止しています。

- PC-Linqは以下のオペレーティングシステムに対応しています。
 - Windows 7 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows XP SP2またはSP3 (32ビットおよび64ビット)
 - Windows Vista
 - Mac OS X 10.9以降

オペレーティングシステム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/USB3LINKでご確認ください。

USB3LINKの使用方法

USB3LINKケーブルはWindows Easy TransferとPC-Linqの両方に対応しています。Windows Easy TransferとUSB3LINKケーブルを使用すれば、ファイル、ユーザーアカウント、プログラム設定をひとつのWindowsコンピューターから別のWindowsコンピューターへ転送することができます。

Windows Easy Transferは以下の転送モードに対応しています。

- Windows XP - Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- Windows 7 - Windows 7、Windows 8
- Windows Vista - Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- Windows 8 - Windows 8

また、USB3LINKケーブルとPC-Linqを使用すれば、ひとつのコンピューターから別のコンピューターへファイルを転送し、両方のコンピューターのファイルディレクトリを同時に管理することができます。PC-Linqは、Windows 8.1およびMac OS 10.9以降の対応オペレーティングシステム間でのファイル転送に対応しています。

PC-Linqを使用したファイル転送

注意: PC-Linqを使用するには、Windows Easy TransferドライバがWindowsコンピューターにインストールされている必要があります。Windows 7、Windows 8、Windows 8.1にはWindows Easy Transferドライバが予めインストールされています。Windows XPまたはWindows Vistaをお使いの場合は、Windows Easy Transferをダウンロードしてください。詳しくは、**Windows Easy Transferのダウンロードセクション**をご覧ください。

1. USB3LINKケーブルをファイル転送元コンピューターのUSBポートに接続します。
2. **Easy Transfer Cable (イージー・トランスファー・ケーブル)** ダイアログボックスで **Cancel (キャンセル)** をクリックします。
3. コンピューターの**Removable Disk (リムーバブルディスク)** ドライブにあるPC-Linqアプリケーションをダブルクリックします。
4. PC-Linqをインストールするには、InstallShieldウィザードの指示に従ってください。
5. インストールが完了したら、ファイルの送信元と送信先のコンピューターのPC-Linqを開きます。
6. USB3LINKケーブルをファイルの送信元と送信先のコンピューターのUSBポートに接続します。
7. PC-Linqプログラムウィンドウの右下にある**Connection Status LED (接続状況LED)** が緑色になったら、接続したコンピューター間でファイルを転送することができます。
8. 転送したいファイルやフォルダをドラッグ&ドロップします。

Windows Easy Transferのダウンロード

送信元コンピューター（データを送信するコンピューター）および/または送信先コンピューター（データを受信するコンピューター）がWindows XPまたはWindows Vistaの場合、データ送信のまえにWindows Easy Transferをダウンロードする必要があります。

1. Windows XPまたはWindows Vistaを実行しているコンピューターを使用している場合は、<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/windows-easy-transfer>をご覧ください。
2. オペレーティングシステムのバージョンに従って、**Download 32-bit (ダウンロード 32ビット)** または **Download 64-bit (ダウンロード 64ビット)** のどちらかをクリックしてください。

Windows Easy Transfer使用したデータ転送

注意: Windows Easy Transferソフトウェアは64ビットオペレーティングシステムから32ビットオペレーティングシステムへのファイル転送には対応していません。

1. 送信元コンピューター（データを送信するコンピューター）および/または送信先コンピューター（データを受信するコンピューター）がWindows XPまたはWindows Vistaの場合、データ送信のまえにWindows Easy Transferをダウンロードする必要があります。
2. 管理者として送信元と送信先のコンピューターにログインします。
3. 送信元と送信先のコンピューターの両方で**Windows Easy Transfer**を開きます。
4. USB3LINKケーブルを送信先コンピューターのUSBポートに接続します。
5. 送信先コンピューターで送信方法を選択するよう促されたら、**An Easy Transfer Cable (イージー・トランスファー・ケーブル)** をクリックします。
6. **This is my new PC (新しいPCです)** をクリックします。

7. 次の手順のひとつを実行します。
 - 送信元コンピューターがWindows XPまたはWindows Vistaで、手順1を完了している場合は、**I already installed it on my old PC (古いPCにインストール済み)** をクリックしてください。
 - 送信元コンピューターがWindows 7またはWindows 8の場合は、**My old PC is running Windows 7 or Windows 8 (古いPCはWindows 7またはWindows 8です)** をクリックしてください。
8. **Next (次へ)** をクリックします。
9. USB3LINKケーブルを送信元コンピューターのUSBポートに接続します。
10. 送信元コンピューターで送信方法を訊ねられたら、**An Easy Transfer Cable (イージー・トランスファー・ケーブル)** をクリックします。
11. 送信元コンピューターで、**This is my old computer (古いPCです)** をクリックします。
12. **Next (次へ)** をクリックします。
13. 必要に応じて送信先コンピューターでWindows Easy Transferが送信するデータの種類を変更します。
14. 転送プロセスを開始する前に、**Next (次へ)** をクリックします。
15. データ転送が完了したら、両方のコンピューターのUSBポートからUSB3LINKケーブルを取り外します。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。

• 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloadsからダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は1年間保証が付いています。また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。