

## 1U 放熱穴付きカンチレバー式シェルフ - 7 インチ

CABSHELF1U7V

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### 警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。

本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。本製品の耐荷重をオーバーすると、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

本製品の耐荷重: 20 kg。

本製品に装置を追加する前に、追加する装置の全重量を本製品が支持できるように正しく組み立てられ、また取り付けられていることを確認してください。

### パッケージの内容

- 1 x 1U 固定式シェルフ
- 4 x ケージナット
- 4 x 取付ネジ

### 使用条件

- シェルフの取り付けには少なくとも1U分のスペースがラック / キャビネットに必要です。
- ポストに角型取付ポイントを使用しないラックまたはキャビネットを使用する場合は、お使いのラックに合った取付用金具を使用してください。

### インストール手順

本製品の耐荷重: 20 kg。

付属品の金具を使用した取付手順は次のとおりです。ラックまたはキャビネットに別の金具を必要とする場合は、ラックまたはキャビネットへのシェルフの取り付け方について付属マニュアルを参照してください。

1. ラックまたはキャビネットのどこにシェルフを取り付けるか適切な場所を決めます。シェルフを取り付けるにはラックまたはキャビネットに1U分のスペースを必要とします。
2. ラックの取り付け穴が角型の場合、付属品のケージナットをラックのフロントポストの角型締め具取り付け穴に取り付けます。
3. シェルフをラックに置き、シェルフのフロントブラケットの締め具取り付け位置とラックの締め具取り付け位置 (例: ケージナット) を合わせます。
4. 付属品のネジを使ってシェルフをラックに固定します。
5. シェルフに何かを置く前に、ネジが確実に締め付けてあり、シェルフが動かないことを確認します。

## 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は [www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は無期限保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。