

## Dリングフック付き垂直ケーブル オーガナイザ - 40U

CMVER40UD



\*実際の製品は写真と異なる場合があります

FR: Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

DE: Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

ES: Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

NL: Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

PT: Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

IT: Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、  
[www.startech.com/CMVER40UD](http://www.startech.com/CMVER40UD) をご覧ください。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 目次


はじめに .....	1
製品図 .....	1
パッケージの内容 .....	3
インストールに必要な工具 .....	3
工具を使わないインストール手順 .....	4
取付ボタンの再配置 .....	4
工具を使用したインストール手順 .....	5
取付ボタンの取り外し .....	5
Dリングフックの取り外し .....	5
ケーブルオーガナイザの取り付け .....	6
インストールオプション .....	7
技術サポート .....	9
保証に関する情報 .....	9

# はじめに


CMVER40UDは工具不要の垂直ケーブルオーガナイザで、事実上あらゆる2ポスト/4ポスト/格納式サーバーラックまたはキャビネットと一緒にお使いいただけます。CMVER40UDはサーバーラックやキャビネットのケーブル管理に理想的なソリューションで、ニーズに合わせてさまざまな方法で取り付けることができます。Dリングフックには十分な大きさがあり、さまざまなサイズの複数のケーブルを収納できます。

## 製品図

### フロント



## バック



## パッケージの内容

- 2 x 垂直ケーブルオーガナイザ
- 4 x M4 x 16 mmネジ
- 8 x M4ナット
- 8 x 12 mmワッシャ
- 1 x ユーザマニュアル

## インストールに必要な工具

- 取付ボタンまたはDリングフックを再配置したり取り外したりするには、プラスドライバーが必要です。


インストールに必要な工具は変更される場合があります。最新の要件は、[www.startech.com/CMVER40UD](http://www.startech.com/CMVER40UD) でご確認ください。

# 工具を使わないインストール手順

取付ボタンやDリングフックを移動させる必要がない場合は、ケーブルオーガナイザのサーバーラックやキャビネットへの取り付けに工具は必要ありません。

**注意:**本ケーブルオーガナイザはサーバーラックやキャビネットの外部または内部に取り付けることができます。

- ケーブルオーガナイザをサーバーラックやキャビネットに取り付ける際は、取付ボタンをサーバーラックまたはキャビネットの鍵穴型取付穴にはめ込みます。



## 取付ボタンの再配置

取付ボタンはインストール済みの状態で出荷されますが、ケーブルオーガナイザの任意の穴に移動させることが可能です。

1. プラスドライバで**取付ボタン**からネジを取り外します。
2. ケーブルオーガナイザのバックまたはサイドの**取付穴**を選択します。

**注意:**任意のDリングフックを移動したり、その後の穴に取付ボタンを取り付けることも可能です。詳細は、「Dリングフックの取り外し」セクションをご覧ください。

3. 穴に合わせて**取付ボタン**の位置を揃え、手順1で取り外したネジを**取付ボタン**とケーブルオーガナイザにプラスドライバで取り付けます。
4. **12 mmワッシャ**の1つと**M4ナット**の1つを**取付ボタン**の反対側のネジに取り付けます。

# 工具を使用したインストール手順


サーバーラックに鍵型取付穴がない場合、取付ボタンまたは2つのDリングフックを取り外し、付属の金具でケーブルオーガナイザをサーバーラックに取り付ける必要があります。

## 取付ボタンの取り外し

ケーブルオーガナイザをサーバーラックに取り付ける際に取付ボタンが取り付けられている穴を使用したい場合、その取付ボタンを取り外す必要があります。

- プラスドライバーで**取付ボタン**からネジを取り外します。

**注意:**今後使用する時のために取付ボタンとネジは安全な場所に保管してください。




## Dリングフックの取り外し

- ケーブルオーガナイザのバックで、プラスドライバーで**Dリングフック金具**を取り外します。

**注意:**今後使用する時のためにDリングフックと金具は安全な場所に保管してください。





## ケーブルオーガナイザの取り付け

取付ボタンまたはDリングフックを取り外した後、以下の手順に従ってケーブルオーガナイザをサーバーラックに取り付けます。

1. ケーブルオーガナイザの取付穴と以下のサーバーラックの部品の取付穴の位置を揃えます。
  - 垂直取付プレート。
  - 水平取付レール。
  - 機器取付穴。

**注意:**「インストールオプション」セクションでは、上記のさまざまな取付オプションの一部を画像でご覧いただけます。



2. **M4 x 16 mmネジ**をケーブルオーガナイザとサーバーラックに挿入します。
3. **12 mmワッシャ**の1つと**M4ナット**の1つをケーブルオーガナイザとサーバーラックの反対側のネジに取り付けます。
4. 手順3と手順4を繰り返して2本目のネジを取り付けます。

# インストールオプション

下の画像はCMVER40UDのインストールオプションの一部です。

**注意:**一部の画像はCMVER20UDのものです。

## 垂直取付プレートへの取り付け



## 水平取付レールへの取り付け



# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は [www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) でご確認ください

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は [www.startech.com](http://www.startech.com) までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。