

## Switch HDMI®/VGA/mDP/composito con accesso da tavolo

BOX4HDECP



\*i prodotti effettivi potrebbero essere diversi da quelli nelle fotografie

FR: Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

DE: Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

ES: Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

NL: Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

PT: Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

IT: Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

Per le informazioni più aggiornate, le specifiche tecniche e il supporto per questo prodotto, visitare [www.startech.com/<sku>](http://www.startech.com/<sku>).

## **Dichiarazione di conformità FCC**

La presente apparecchiatura è stata provata e rilevata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe A, conformemente alla parte 15 delle norme FCC. Tali limitazioni sono state concepite per garantire una protezione ragionevole da interferenze nocive quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. L'apparecchiatura genera, sfrutta ed è in grado di irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata conformemente al manuale di istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. L'uso della presente apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze nocive, nel cui caso l'utente dovrà ovviare all'interferenza a proprie spese.

Il presente dispositivo soddisfa le norme FCC parte 15. Il suo utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo può causare interferenze nocive e (2) il dispositivo deve accettare la ricezione di qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare funzionamenti non voluti.

Le alterazioni o le modifiche non espressamente approvate da StarTech.com possono invalidare l'autorità dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

## **Dichiarazione Industry Canada**

Questo apparato digitale di classe A rispetta la norma canadese ICES-003.

CAN ICES-3 (A)

## **Utilizzo di marchi di fabbrica, marchi registrati e altri nomi o simboli protetti**

Il manuale può fare riferimento a marchi, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti di terze parti non correlate in alcun modo a StarTech.com. Ove presenti, tali riferimenti hanno uno scopo puramente illustrativo e non rappresentano l'approvazione di un prodotto o servizio da parte di StarTech.com, oppure l'approvazione del prodotto a cui il manuale fa riferimento da parte delle aziende terze parti in questione. Independentemente da un eventuale riconoscimento in un altro punto del testo del presente documento, StarTech.com riconosce con il presente che tutti i marchi di fabbrica, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti contenuti in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

# Contenuti

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduzione .....</b>  | <b>ii</b> |
| Contenuti della confezione .....   | ii        |
| Requisiti di sistema.....  | ii        |
| Vista frontale del prodotto.....   | 1         |
| Vista laterale del prodotto .....  | 1         |
| <b>Installazione dell'hardware .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Uso dell'hardware .....</b>   | <b>3</b>  |
| Uso della porta di ricarica USB .....  | 4         |
| <b>Risoluzione dei problemi .....</b>  | <b>4</b>  |
| Lo schermo non visualizza i video dal computer Windows.....  | 4         |
| Lo schermo continua a non visualizzare i video oppure utilizzo di un computer<br>diverso da computer Windows ..... | 4         |
| <b>Supporto tecnico.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Informazioni sulla garanzia .....</b>   | <b>6</b>  |

# Introduzione

## Contenuti della confezione

- 1 Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso dalla superficie da tavolo
- 1 Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
- 1 Sagoma di ritaglio
- 1 Manuale di istruzioni

## Requisiti di sistema

### Per l'installazione

- Superficie tavolo per l'installazione
- Dispositivo di visualizzazione con supporto HDMI e cavo HDMI (ad es. televisione, proiettore)
- Dispositivo host di rete con cavo Ethernet (router/switch)

### Per l'uso

- Dispositivo di ingresso video (HDMI/VGA/composito/mDP) e/o dispositivo di interfaccia di rete

**(Opzionale) 1x Dispositivo mobile a batteria (per la porta di ricarica)**

## Vista frontale del prodotto



1. Porta di ingresso composta
2. Porta di ingresso video VGA + Porta di ingresso audio da 3,5 mm
3. Porta di ingresso Ethernet
4. Porta di ricarica USB
5. Ingresso audio/video HDMI
6. Porta di ingresso audio/video Mini DisplayPort
7. Supporto staffa di montaggio


## Vista laterale del prodotto




1. Porta di uscita Ethernet
2. Porta di uscita HDMI
3. Porta adattatore di alimentazione

# Installazione dell'hardware

1. Utilizzando la sagoma di taglio in dotazione, tracciare il rettangolo interno sulla superficie del tavolo nel punto richiesto.




2. Tagliare con cura il rettangolo dalla superficie del tavolo.



**Nota:** StarTech.com non sarà ritenuta responsabile per danni alla superficie del piano.

3. Far scorrere il dispositivo BOX4HDECP nel foro rettangolare sulla superficie del piano.



4. Sotto alla superficie del piano, far scorrere ogni staffa di montaggio nell'apposita fessura su entrambi i lati dell'unità BOX4HDECP.



5. Utilizzando un cavo HDMI (non in dotazione), collegare il dispositivo di visualizzazione video con supporto HDMI alla porta di uscita audio/video HDMI sul modulo BOX4HDECP.
6. Utilizzando un cavo Ethernet (non in dotazione), collegare il dispositivo host di rete alla porta di pass-through Ethernet sul modulo BOX4HDECP.
7. Utilizzando l'adattatore di alimentazione in dotazione, collegare la porta dell'adattatore sull'unità BOX4HDECP a una presa elettrica libera.

## Uso dell'hardware

1. A seconda degli utilizzi, collegare i dispositivi sorgente audio/video a una delle porte audio/video disponibili (HDMI / VGA+audio 3,5mm / composito / Mini DisplayPort) con il cablaggio idoneo (non in dotazione).
2. A seconda degli utilizzi, collegare il dispositivo di interfaccia di rete alla porta di pass-through Ethernet superiore con un cavo Ethernet (non in dotazione).

**Nota:** il cavo Ethernet collegato non deve superare i 60 m.

3. Ora la sorgente di ingresso audio/video viene visualizzata sul dispositivo di visualizzazione video con supporto HDMI.

**Nota:** la commutazione automatica permette all'unità BOX4HDECP di selezionare automaticamente la sorgente video collegata. Collegare solo una sorgente video per volta.

## Uso della porta di ricarica USB

La porta di ricarica USB è una porta in grado di caricare dispositivi mobili più velocemente rispetto a una porta USB standard.

1. A seconda degli utilizzi, collegare il dispositivo mobile a batteria alla porta di ricarica USB tramite un cavo USB (non in dotazione).
2. Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo mobile a batteria.

## Risoluzione dei problemi

### Lo schermo non visualizza i video dal computer Windows

Probabilmente il computer non ha rilevato il collegamento del display esterno. Questo problema è comune quando si utilizzano sistemi con computer VGA.

**Per risolvere il problema:** con la tastiera, tenere premuto il **tasto Windows** e premere **P**.

In questo modo inizia il rilevamento e il computer comunica i dati EDID (dati di identificazione del display esteso) necessari per consentire al display di riprodurre il video.

### Lo schermo continua a non visualizzare i video oppure utilizzo di un computer diverso da computer Windows

Si consiglia di provare i singoli componenti dell'installazione, per determinare potenziali guasti hardware. Attenersi alla seguente procedura per provare i componenti specificati nell'installazione.

#### Cavi HDMI

In caso di sorgente video HDMI, provare a by-passare la scatola sul tavolo della sala conferenze e a collegare la sorgente HDMI direttamente al display, utilizzando ciascun cavo HDMI dell'installazione. Se il problema di visualizzazione persiste con un cavo, ma non con l'altro, probabilmente quel cavo è difettoso



## **Dispositivo sorgente video**

Qualora si riscontrino ancora problemi di visualizzazione dopo aver tentato di by-passare la scatola della scrivania nella sala conferenze collegando la sorgente HDMI direttamente al display con cavi HDMI diversi, è probabile che la sorgente video o il display siano la causa del malfunzionamento. Provare a collegare la sorgente video a un display diverso. Se la sorgente video continua ad avere problemi su un display diverso, il problema è il dispositivo sorgente. Anche se potrebbe essere difettoso, è molto più probabile che si tratti di un problema di configurazione. Rivolgersi al produttore del dispositivo sorgente video per ulteriore assistenza.

# Supporto tecnico

Il supporto tecnico a vita di StarTech.com costituisce parte integrante dell'impegno di StarTech.com a fornire soluzioni all'avanguardia del settore. Qualora sia necessaria assistenza con il prodotto, visitare la pagina di supporto [www.startech.com/it/assistenza-e-vendite](http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite) e accedere alla ricca selezione di strumenti online, documentazione e download.

Per le informazioni più aggiornate, visitare: [www.startech.com/it/driver-e-download](http://www.startech.com/it/driver-e-download)

## Informazioni sulla garanzia

Il prodotto è coperto dalla garanzia di due anni.

StarTech.com garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e lavorazione per i periodi indicati, successivamente alla data di acquisto iniziale. Durante tale periodo, i prodotti potranno essere resi per la riparazione o la sostituzione con prodotti equivalenti a nostra discrezione. La garanzia copre esclusivamente i componenti e i costi della manodopera. StarTech.com non garantisce i propri prodotti contro difetti o danni derivanti da cattivo uso, abuso, manomissione o normale usura e consumo.

### Limitazione di responsabilità

In nessun caso la responsabilità di StarTech.com Ltd. e di StarTech.com USA LLP (o di propri incaricati, dirigenti, dipendenti o agenti) per eventuali danni (siano essi diretti o indiretti, speciali, punitivi, incidentali, conseguenti o di qualunque genere), perdita di entrate, perdita di utili o eventuali perdite pecuniarie derivanti o correlate all'utilizzo del prodotto sarà superiore al prezzo effettivo pagato per il prodotto. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali per prodotti di consumo. In presenza di tali norme, le limitazioni o le esclusioni contenute in questa informativa potrebbero non essere applicabili.

L'introvabile a portata di mano. Per noi di StarTech.com questa è una promessa, non uno slogan.

StarTech.com è l'unico negozio in cui trovare tutti i componenti per la connettività necessari. Dalle ultime tecnologie ai prodotti di vecchia generazione, oltre a quelli che collegano il vecchio al nuovo, possiamo aiutarti a trovare i componenti giusti per connettere le soluzioni.

Con noi puoi trovare facilmente i componenti desiderati e riceverli rapidamente dovunque vengano richiesti. È sufficiente contattare uno dei nostri consulenti tecnici o visitare il nostro sito web per essere indirizzati ai prodotti richiesti in pochi istanti.

Per informazioni complete su tutti i prodotti StarTech.com e per accedere a risorse esclusive e a strumenti che ti consentono di risparmiare tempo, visita il sito web [www.startech.com](http://www.startech.com).

*StarTech.com è un'azienda certificata ISO 9001 che produce componenti tecnologici e per la connettività. StarTech.com, fondata nel 1985, opera sul mercato mondiale e ha sedi operative negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e a Taiwan.*