

2U 16インチ放熱穴付きユニバーサルラックマウントシェルフ - 22kg**2U 22インチ固定式 ソリッド / 放熱穴付きラックマウントシェルフ - 22kg**

CABSHELFV/CABSHELF22/CABSHELF22V

CABSHELFV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

パッケージの内容

- 1x 2U 固定式ラックシェルフ
- 4x M6 ケージナット
- 4x M6 ネジ
- 1x ユーザマニュアル

**使用条件**

- EIA-310C 準拠 19インチ サーバラック / キャビネット
- シェルフの取り付けには少なくとも2U分のスペースがラック / キャビネットに必要です
- ポストに角型締め具取り付け位置のないラックやキャビネットを使う場合、ラックに合った取り付け工具を使用してください (ラックのマニュアルで確認するか、メーカーにお問い合わせください)

CABSHELF22**インストール手順**

1. ラックまたはキャビネットのどこにシェルフを取り付けるか適切な場所を決めます。シェルフを取り付けるにはラックまたはキャビネットに2U分のスペースを必要とします。
2. ラックが角型締め具取り付け穴を使用する場合、付属品のケージナットをラックのフロントポストの角型締め具取り付け穴に取り付けます。
3. シェルフをラックに置き、シェルフのフロントブラケットの締め具取り付け位置とラックの締め具取り付け位置 (使用している場合はケージナット) を合わせます。
4. 付属品のキャビネット用ネジを使ってシェルフをラックに固定します。付属品のケージナットやM6ネジ型ラックポストを使用していない場合は、ラックに合った取り付け工具を使用してください。
5. シェルフに何かを置く前に、ネジが確実に締め付けてあり、シェルフが動かないことを確認します。シェルフの最大耐荷重を確認します。

CABSHELF22V

技術仕様

	CABSHELFV	CABSHELF22/ CABSHELF22V
説明	2U 16インチ固定式 ユニバーサルサーバ ラックキャビネットシ ェルフ	2U 22インチ固定式 ソリッド / 放熱穴付き ラックマウントシェルフ
材質	SPCC (厚さ: 1.6mm)	
色	ブラック	
最大耐荷重	22kg	
取付高さ	2U	
外形寸法 (幅x 奥行きx高さ)	482.7mm x 406.4mm x 88.0mm	482.7mm x 558.8mm x 88.0mm
正味重量	2600g	4100g/3560g
認証	CE規格、RoHS指令	

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は1年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。