

サーバーラック用レール高さ調整キット - 2U


RDA2U

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

はじめに

高さ調整キットを使用すれば、コンポーネントが長過ぎたり短か過ぎたりして使用中のサーバーラックに合わないというストレスを軽減することができます。新しいコンポーネントやサーバーラックを購入する代わりに、RDA2Uを使用すればサーバーラックのレール取付高さを4インチ (10 cm) 単位で調整することができます。

製品図



パッケージの内容

- 2 x 高さ調整ブラケット
- 4 x 10-32 x 5/8ネジ
- 4 x 10-32 ケージネット
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- サーバーラック
- プラススクリュードライバ

システム要件は変更される場合があります。最新のシステム要件は、www.startech.com/RDA2Uでご確認ください。

技術仕様


高さ調整ブラケットはサーバーラックのユニットを2つ使用します。また、最大耐荷重は9 Kg (20 lb) です。

サーバーラックの位置を低くする

注意: ブラケットを取り付ける際は、ラック取付用穴がサーバーラックの外側に来るようにしてください。

1. 高さ調整ブラケットのひとつを、機器取付用穴がサーバーラックの内側に向くように取り付けます (図1)。
2. 10-32 x 5/8ネジをラック取付用穴とサーバーラックに通して締めます。
3. 2つ目のブラケットについても手順1~2を繰り返します。

図1




注意: 図は、1U高さ調整ブラケットです。

サーバーラックの位置を高くする

注意: ブラケットを取り付ける際は、ラック取付用穴がサーバーラックの外側に来るようにしてください。

1. 高さ調整ブラケットのひとつを、機器取付用穴がサーバーラックの外側に向くように取り付けます (図2)。
2. 10-32 x 5/8ネジをラック取付用穴とサーバーラックに通して締めます。
3. 2つ目のブラケットについても手順1~2を繰り返します。

図2



注意: 図は、1U高さ調整ブラケットです。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的のみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloadsからダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。