

2ポストデスクトップラック - 8U

RK80D

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

警告文


本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

機器の重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大45.3 kg。

本製品は転倒する危険性があります。必ず以下の説明に従ってインストールしてください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

製品図



*実際の製品は写真と異なる場合があります

はじめに

RK80Dは限られた空間におけるコスト効率の良い取り付けオプションです。本8Uラックは軽量な2ポスト設計で、机の上または周辺に設置し、作業場に取り付けた機器に簡単にアクセスできるようにするのに最適です。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

パッケージの内容

- 1 x 左ベースブラケット
- 1 x 右ベースブラケット
- 1 x 左垂直レール
- 1 x 右垂直レール
- 1 x フロントベースブラケット
- 4 x ゴム足
- 8 x 組立用ネジ
- 20 x M5ネジ
- 20 x M5ケージナット
- 1 x ユーザマニュアル


組み立て手順

警告!機器の重量が本製品の耐荷重を超えないようご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重:最大45.3 kg。

1. 4つのゴム足の内側からピンを取り外します。
2. ゴム足を左ベースブラケットと右ベースブラケットの裏面の穴に押し込みます。その後、ピンをゴム足に差し込んで戻します。
3. 左ベースブラケット側面の3つの組立穴と左垂直レール側面の組立穴の位置を揃えます。
4. 組立ネジ2本を左ベースブラケットと左垂直レールを挿入し、所定の位置でネジを締めます。
5. 右ベースブラケットと右垂直レールについて手順2と手順3を繰り返します。
6. フロントベースブラケットの各端部の組立穴と左ベースブラケットと右ベースブラケット前面の組立穴の位置を揃えます。
7. フロントベースブラケットと左ベースブラケットと右ベースブラケットに組立ネジを挿入します。所定の位置でネジを締めます。

8. ラックに機器を取り付ける際は、ラックの下部に最も重い機器を、その他の機器は重量の重い順に下から上に向かって取り付けてください。
9. 付属のM5ネジとM5ケージナットを使って機器をラックに取り付けます。

注意!機器を取り付けた後はラックを移動しないでください。機器を取り外してラックを空にしてから移動し、その後で機器をラックに戻してください。



商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloadsからダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。