

## アルミ製ブラック 5.25インチ ハードディスク リムーバブルケース

DRW150SATBK



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - [de.startech.com](http://de.startech.com)

FR: Guide de l'utilisateur - [fr.startech.com](http://fr.startech.com)

ES: Guía del usuario - [es.startech.com](http://es.startech.com)

IT: Guida per l'uso - [it.startech.com](http://it.startech.com)

NL: Gebruiksaanwijzing - [nl.startech.com](http://nl.startech.com)

PT: Guia do usuário - [pt.startech.com](http://pt.startech.com)

最新の情報は[www.startech.com](http://www.startech.com)でご確認ください

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイトで使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

# 目次

はじめに .....	1
付属品.....	1
システム要件 .....	1
インストール手順 .....	2
ハードディスクのインストール.....	2
ドライブベイをパソコンに取り付ける .....	2
キャディをベイに取り付ける.....	4
ドライブドローワーを外す .....	4
ドライバインストール手順.....	4
仕様 .....	5
技術サポート .....	6
保証に関する情報.....	6

# はじめに

ハードディスクリムーバブルケースは、5.25インチドライブベイサイズのベイと、ハードディスクを収納するための取り外し可能なキャディで構成されています。これにより、コンピュータのケースを開かずに、素早くコンピュータに3.5インチシリアルATA (SATA) ハードディスクを取り付けたり、取り外したりすることができます。

## 付属品

- 1 x DRW150SAT / DRW150SATBK ハードディスクリムーバブルケース
- 1 x SATAケーブル
- 1 x 取り付けネジのセット
- 2 x キー
- 1 x 取扱説明書

## システム要件

- 利用可能な5.25インチベイ
- SATA対応コンピュータシステム

# インストール手順

本セクションでは、ハードディスクリムーバブルケースの取り付け方法について説明します。手順を最後までお読みいただき、記載される手順に従って取り付けを行ってください。


## HDDのインストール

注意：ケースにHDD（ハードディスク）を取り付ける前に、HDDメーカーの仕様書に従って適切にお使いのHDDの設定が行われていることを確認してください。


1. ハンドルを持ち上げ、ベイからキャディをスライドさせて外します。
2. 「カバー解除」ボタンを押し、カバーをキャディの背面方向にスライドさせてキャディからトップパネルを外します。
3. HDDをキャディにゆっくりと置きます。このとき、HDDの底部にあるネジ穴がキャディの穴と合うようにします。同梱のネジを使ってHDDを固定します。
4. キャディのトップパネルを元に戻します。

## ドライブベイをパソコンに取り付ける


1. コンピュータの電源がOFFになっていること、そして自分自身の体がアースされていることを確認します。
2. パソコンからサイドカバーを外し、利用可能な5.25インチドライブベイからフロントカバーを取り外します（必要に応じて、詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書でご確認ください）。



3. 初期設定では、フロントパネルにあるLEDを使用する設定になっています。別のLEDインジケーターをお使いになりたい場合は、リアパネルのスイッチを右端にスライドさせます(下のイラストを参照してください)。



4. ベイを5.25インチベイスロットに挿入します。この際、ベイの側面または底部にあるネジ穴がベイスロットの穴と揃うようにします。
5. コンピュータのSATAポートとベイの背面にあるコネクタを同梱のSATAケーブルで接続します。
6. お使いのコンピュータの電源にあるSATA電源コネクタまたはパリアフェラル電源コネクタをユニット背面の電源ポートに接続します。
7. 同梱のネジを使ってベイをパソコンにしっかりと取り付けます。



## キャディをベイに取り付ける

1. キャディのハンドルを持ち上げた状態でキャディがしっかりと所定の位置に収まるまでベイに挿入します。ハンドルを下げ、キャディを所定の位置に収めます。
2. キーを挿入し、時計方向に回してドライブをロックして、ドライブに電源が入るようにします。リムーバブルケースがロックされていないとドライブが動作しません。

## リムーバブルケースを外す

3. キーを挿入し、反時計方向に回してリムーバブルケースのロックを解除します。
4. ハンドルを持ち上げ、ベイからゆっくりとキャディを外します。

注意：HDDが動作中にリムーバブルケースのロックを解除しないでください。HDDがアイドル状態にあるときにのみドライブの電源を切ります。HDDの電源を切ったら、プラッタのスピンの完全に停止するまで約15秒待ち、その後、ベイからキャディを外します。

## ドライバインストール手順

これはパッシブデバイスですので、ドライバをインストールする必要はありません。コンピュータシステムにはHDDだけが認識されます。

# 仕様

バスのインターフェース	SATA 3
コネクタ	7ピン SATAデータ、 15ピン SATA電源、 4ピン ペリフェラル電源
ファン	1 x 40 mm
LED	電源、動作状況
HDD互換性	3.5インチSATA 1.5 /3.0/6.0 Gbps
外形寸法	190.0 mm x 147.0 mm x 41.0 mm

# 技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、お買い上げいただいたお客様に安心して製品をお使いいただきたいという願いから業界屈指のソリューションを提供しております。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、<http://jp.startech.com/Support>までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためのオンラインツールやユーザーマニュアル、および、ダウンロード可能な資料をご用意しております。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は<http://jp.startech.com/Downloads>でご確認ください。

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品や、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念であり、お客様とのお約束でもあります。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えた総合ストアです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品がすぐに見つけ出せます。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳しい情報については、ホームページ[jp.startech.com](http://jp.startech.com)でご確認ください。ウェブサイトをご利用いただけるユニークで便利な製品検索ツールをお使いいただけます。

StarTech.comは、1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供するIT関連のコネクタや技術部品の総合メーカーです。また、StarTech.comは、ISO9001認証を取得しています。