

ST7200USBM

Módulo USB 2.0 Industrial de 7 Puertos para Montaje y con Superficie Rugosa

Manual de Instrucciones

Contenido de la Caja

- 1 x Módulo USB ST7200USBM
- 1 x Cable USB A B de 2 metros con tornillos de fijación
- 1 x Manual de Instrucciones

Requerimientos del Sistema

- Computadora con un sistema habilitado para USB y un puerto disponible
- Sistema operativo que cumpla con las especificaciones USB


Instalación

Conectar el cable USB tipo B del módulo USB, a un puerto USB disponible en la computadora anfitrión (host). No se requiere la instalación de un controlador, en tanto un sistema operativo en cumplimiento de las especificaciones USB lo instalará automáticamente.

OPCIONAL: La energía será proporcionada por el puerto USB en la computadora anfitrión. Si se requiere energía adicional, se puede conectar una fuente externa de energía al módulo USB vía los dos bloques de terminales de conexión.

Especificaciones

Interfaz de Bus	USB 2.0
Conectores	7 x USB tipo A hembra 1 x USB tipo B hembra 1 x 2-bloques de terminales para conexión de energía
LEDs	1 x Energía
Máxima tasa de Transferencia de Datos	USB 2.0: 480Mbps
Protección de Picos	350W por puerto
Temperatura de Operación	0°C a 55°C (32°F a 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 85°C (-4°F a 185°F)
Humedad	5 ~ 95% de humedad relativa
Dimensiones	133.0mm x 61.5mm x 36.3mm
Peso	500g



Revisión del manual: 03/03/2011
Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por un año de garantía. Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.