

Thunderbolt 3 - デュアルDPアダプタ - 4K 60 Hz

TB32DP2



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、製品サポートについては、
www.startech.com/TB32DP2でご確認ください。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のAクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、商業環境において使用された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示マニュアルに従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。住宅地において本製品を使用すると、有害な干渉を引き起こす恐れがあります。その場合、ユーザーは自費で干渉を是正しなくてはなりません。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスAデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

製品概要	1
はじめに	2
パッケージ内容	2
動作環境	2
本製品について	2
インストール手順	3
技術仕様	3
技術サポート	4
保証に関する情報	4

製品概要



1. 統合型Thunderbolt™ 3ケーブル
2. DisplayPort出力ポート #1
3. DisplayPort出力ポート #2

はじめに

パッケージ内容

- 1x Thunderbolt 3 - デュアルDPアダプタ
- 1x クイックスタートガイド

動作環境

- 1 x Thunderbolt 3対応コンピューター
- 2 x DisplayPort対応モニタ (ケーブル付き)
または
1 x DisplayPort対応5Kモニタ (ケーブル付き)

本製品について

本製品は高性能Thunderbolt™ 3アダプタです。1つのThunderbolt 3ポート (USB-C™) を介して1台のコンピューターに2台の4K 60Hz DisplayPort対応モニタを接続することができます。

オーディオ対応の外部2ポートグラフィックスアダプタとして機能し、ノートパソコン用ドッキングステーションのフル機能が必要ない場合に、コンパクトな代用品として使用できます。さらに、本ディスプレイアダプタを使用すればほかのThunderbolt 3ポートを空けることができますので、周辺機器をさらに接続することができます。

重要:本アダプタ製品をご利用いただくには、お使いのコンピューターがThunderbolt 3に対応している必要があります。Thunderbolt 3はUSB-Cコネクタを使用していますが、**すべてのUSB-CコネクタがThunderbolt 3に対応しているわけではありません。**お使いのコンピューターシステムのどのUSB-CポートがThunderbolt 3に対応しているかは、コンピューターの仕様書をご確認ください。

インストール手順

デュアル4Kモニタのインストール手順

1. 統合型Thunderbolt 3ケーブルをコンピューターのThunderbolt 3対応USB-Cポートに接続します。
2. DisplayPortケーブル (非付属品) をアダプタの各DisplayPort出力ポートと各DisplayPort対応モニタに接続します。
3. 新しく接続したモニタをコンピューターが検出して、まるでコンピューターのネイティブビデオカードに直接接続しているかのように通信を開始します。

5Kモニタのインストール手順

1. 統合型Thunderbolt 3ケーブルをコンピューターのThunderbolt 3対応USB-Cポートに接続します。
2. DisplayPortケーブル (非付属品) をアダプタの各DisplayPort出力ポートと5KモニタのDisplayPort入力ポートに接続します。
3. 新しく接続した5Kモニタをコンピューターが検出して、まるでコンピューターのネイティブビデオカードに直接接続しているかのように通信を開始します。

技術仕様

入力信号	Thunderbolt 3
出力信号	DisplayPort
最大帯域幅	40 Gbps
最大解像度	4K @ 60 Hz
最大表示解像度	4096x2160 (4K) 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) 注意: 本アダプタは、両方のDP出力が1台の5K対応モニタに接続されている場合に5120×2880 (5K)の性能を発揮します。
入力コネクタ	1 x Thunderbolt 3 USB-C (24ピン) 入力 (オス)
出力コネクタ	2 x DisplayPort (20ピン) 出力 (メス)

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけてのお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。