

## Cat 5 (40m) /6 (50m) 経由4ポートUSB 2.0エクステンダ

USB2004EXTV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

## パッケージの内容

- 1x USB 2.0ローカルエクステンダ
- 1x USB 2.0リモートエクステンダ
- 1x Mini USB - USB 2.0 Aケーブル - ローカルエクステンダ機用
- 1x RJ45 Ethernetケーブル
- 8x ゴム足
- 1x ユニバーサル電源アダプタ (北米+日本/UK/EU/オーストラリア仕様) - リモートエクステンダ機用
- 1x ユーザマニュアル

## 動作環境

- 利用可能なAC電源コンセント
- 空いているUSBポートのあるUSB対応ホストコンピューター
- RJ45端子付Cat5以上のEthernetケーブル
- 最大4台のUSB対応周辺機器

## 製品概要

## フロントビュー

ローカルエクステンダは、付属のMini-USB - USB 2.0 Aケーブルでコンピューターに接続し、ホストコンピューターから電力を供給します。

リモートエクステンダには、USB周辺機器用の4つのUSB「A」ポートがあります。リモートエクステンダは、付属のユニバーサル電源アダプタを使用して電力を供給します。



\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

1. ローカルエクステンダMini-USB 2.0ホストポート
2. ローカルエクステンダLED
3. 周辺機器用リモートエクステンダUSB「A」ポート
4. リモートエクステンダLED

## リアビュー



1. ローカルエクステンダDC電源入力 (オプション)
2. ローカルエクステンダRJ45リンクポート
3. リモートエクステンダDC電源入力
4. リモートエクステンダRJ45リンクポート

## LEDインジケータ

動作状況LED	意味
オフ	電源オフ
緑	電源オン
青 (リモートエクステンダのみ)	リンク確立済み

# インストール手順

## 設置場所の準備をする

1. 希望の場所にホストコンピューターを置き、セットアップします。
2. Cat5/5e Ethernetケーブルを使用している場合は、リモートエクステンダがローカルエクステンダの40 m以内に、Cat 6 Ethernetケーブルを使用している場合は50 m以内に設置されていることを確認してください。
3. リモートエクステンダの近くに利用可能なACコンセントがあることを確認してください。

## RJ45端子付Cat5以上のEthernetケーブルの接続手順

1. RJ45端子付Cat5以上のEthernetケーブルをローカルエクステンダのRJ45ポートに接続します。

### 注意:

- ウォールボックスを使用する場合は、ホスト機とリモート機との間のEthernetケーブルが各位置で正しく終端されていることを確認してください。
  - Ethernetケーブルが、それぞれローカルエクステンダとリモートエクステンダを接続するのに十分な長さであることを確認してください。
  - Ethernet cablingケーブルをネットワーク機器(ルータ、スイッチなど)を介してパッチしないでください。
2. RJ45端子付Cat5以上のEthernetケーブルのもう一方の端をリモートエクステンダのRJ45ポートに接続します。

# StarTech.com

Hard-to-find made easy®

## ローカルエクステンダのインストール手順

1. 付属のMini-USB-USB 2.0 Aケーブルを使用して、ホストコンピューターの空きUSB AポートをローカルエクステンダのMini-USB 2.0ポートに接続します。

**注意:**接続されたホストコンピューターがスリープモード、スタンドバイモード、休眠モード、パワーセーブモードになると、「ウェイクアップ」時にUSB延長機能が動作しない可能性があります。正常に動作させるため、接続ホストコンピューターが上記のモードにならないようにしてください。ホストコンピューターが上記のモードが有効にならないようにお使いのコンピューターの説明書をよく読み、有効になっているモードは無効化してください。

## リモートエクステンダのインストール手順

1. お使いのUSB周辺機器(プリンタ、キーボードなど)は、各機器のケーブル(別売)を使用して、リモートエクステンダのUSB「A」機器ポートに接続してください。
2. 付属の電源アダプタを使用可能なコンセントに接続し、次にリモートエクステンダのDC電源入力に接続します。
3. 必要に応じて、USB周辺機器の電源を入れてから、ホストコンピューターを起動します。

## FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

## インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。  
CAN ICES-3 (B)

## 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイトで使用しますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

## テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、[www.startech.com/support](http://www.startech.com/support)までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、[www.startech.com/downloads](http://www.startech.com/downloads) からダウンロードできます。

## 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

## 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。