

1U/2U/3U/4U 19インチスチール垂直型ウォールマウント機器ラック用ブラケット

RK119WALLV/RK219WALLV/RK319WALLV/RK419WALLV

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com



NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

付属品

- 1x RKx19WALLVラック
- 1x垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット
- 4xケージナットおよびネジ(各4本)
- 6x自己動力供給木製ネジ - 3/16インチ x 1 1/2インチ

RKx19WALLVユニットは壁に縦方向に、あるいは例えば机の下部に横方向に取り付けることができます。



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

1. マウント面が十分頑丈であり、RKx19WALLVラック、および1.ラックに設置する全装置の重量を支持できることを確認してください。ラックを表面に試験的に取り付け、適切な取り付けが可能かどうかを確認してマウントポイントを6つマークします。
2. 同梱のセルフタッピングネジ(木製表面専用)を使用し、RKx19WALLVユニットを2.マウント面に固定します。
3. 表面にラックを適切に取り付けると、ラックマウント可能な装置の取付けが可能になります。3.同梱の方形ケージナットを使用し、ラックマウント可能な装置にマウントポイントを取り付けます。次に、同梱のキャビネットネジを使用し、ラックに装置を取り付けます。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は使用期間保証が付いています。また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしません。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。