


HDMI over Wireless Extender | 1080p | 200 m

Product Diagram (ST121WHDLR)



Note: The above image represents both **Transmitter** and **Receiver**. The ports are located in the same position on both the **Transmitter** and **Receiver**.

Port/Button/LED/Part		Function
Transmitter		
1	Pairing/Channel Button	• Pairing: Used to pair devices to the Wireless Transmitter. Note: Press and hold for 5 seconds. • Channel: For better transmission, use the Channel Button to use another channel.
2	Network LED	• Solid red indicates that the network is connected.
3	Video LED	• Solid blue indicates that the Display Device is connected.
4	IR OUT Port	• Connect an IR Blaster to transmit an IR signal.

5	USB Port	• Used for firmware updates. Note: For future firmware updates refer to the firmware section on the Product Support tab www.startech.com/ST121WHDLR.
6	DC 5V Port	• Powers the Wireless Extender.
7	HDMI IN Port	• Connects the Video Source Device to the Wireless Extender.
8	IR Blaster	• Used to transmit an infrared signal.
Receiver		
1	Pairing/Channel Button	• Pairing: Used to pair devices to the Wireless Receiver. Note: Press and hold for 5 seconds. • Channel: For better transmission, use the Channel Button to use another channel.
2	Network LED	• Solid red indicates that the network is connected.
3	Video LED	• Solid blue indicates that the Display Device is connected.
4	IR IN Port	• Connect an IR Receiver to receive an IR signal.
5	USB Port	• Used for firmware updates Note: For future firmware updates refer to the firmware section on the Product Support tab www.startech.com/ST121WHDLR.
6	DC 5V Port	• Powers the Wireless Extender.
7	HDMI OUT Port	• Connects the Display Device to the Wireless Extender.
8	IR Receiver	• Used to receive an infrared signal.

Requirements

For the latest requirements, please visit www.startech.com/ST121WHDLR.

Connecting the Extender

1. Position the **Wireless Transmitter** near the **Video Source Device** (e.g. Computer, Blu-ray Player).
2. Connect an **HDMI Cable** (sold separately) to the **HDMI IN Port** on the **Wireless Transmitter** and to the **Video Output Port** on the **Video Source Device**.
3. (Optional) Connect the **IR Blaster** to the **IR Out Port** on the **Wireless Transmitter**, and position the **IR Blaster** directly in front of the IR sensor on your **Video Source Device**.

Note: Check the manual of your **Video Source Device** for the IR sensor location.
4. Connect the **Universal Power Adapter** to the **DC 5V Port** on the **Wireless Transmitter** and to an **AC Electrical Outlet**.
5. Position the **Wireless Receiver** near your **Display Device** (e.g. Television, Projector).
6. Connect an **HDMI Cable** to the **HDMI Output Port** on the **Wireless Receiver** and to an HDMI port on the **Display Device**.
7. (Optional) Connect the **IR Receiver** to the **IR In Port** on the **Wireless Receiver**, and position the **IR Receiver** in the area you would like to point your IR controller.
8. Connect the **Universal Power Adapter** to the **DC 5V Port** on the **Wireless Receiver** and to an **AC Electrical Outlet**.

Notes: The maximum distance between the transmitter and the receiver is 600 ft. If the wireless signal is obstructed by walls, or other interference the signal quality and maximum distance will likely be reduced.

When extending infrared, this product can only support an IR signal in the 38kHz carrier frequency.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by StarTech.com could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID:

Tx: 2AA3I-ST121WHDLRTX

Rx: 2AA3I-ST121WHDLRRX

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC ID: 11232A-7061

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-247 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0.5cm between the radiator and your body.

Use of Trademarks, Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks, and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to StarTech.com. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by StarTech.com, or an endorsement of the product(s) to which this manual applies by the third-party company in question. StarTech.com hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.

Mounting the Transmitter/Receiver

The **Transmitter/Receiver** can be mounted using the **Mounting Hardware** included.

1. Align the **Mounting Hardware** with the **Mounting Hole** on the back of the **Transmitter/Receiver**.
2. Screw the **Mounting Hardware** into the **Mounting Hole**, being careful not to overtighten.
3. Loosen the **Adjustment Knob** on the **Mounting Hardware**.
4. Adjust the position the **Transmitter/Receiver** is facing.
5. Tighten the **Adjustment Knob** on the **Mouting Hardware** when the **Transmitter/Receiver** is in the desired position.

LED Indicators

LED		Display	Function
HDMI Transmitter	Network	Solid	Power is connected to the Transmitter.
		Slowly flashing red	Connecting to a Device .
HDMI Receiver	Video	Solid	Video transmission active.
		Slowing flashing blue	No video signal input.
	Network & Video	Flashes	Indicates the Receiver is pairing.
		Alternate flashing (flash, pause, flash)	Channel switching in active.

Warranty Information

This product is backed by a two-year warranty.

For further information on product warranty terms and conditions, please refer to www.startech.com/warranty.

Limitation of Liability

In no event shall the liability of StarTech.com Ltd. and StarTech.com USA LLP (or their officers, directors, employees or agents) for any damages (whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business, or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Safety Measures

- If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.

Mesures de sécurité

- Si l'un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu'il est sous tension.

安全対策


- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。

Misure di sicurezza

- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.

Säkerhetsåtgärder

- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.



StarTech.com Ltd.

45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP

4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.

Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW

StarTech.com Ltd.

Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de

ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp

Compliance Statements / Déclaration de conformité / Erklärungen zur Einhaltung / Dichiarazioni di conformità / Declaración de conformidad / Conformiteitsverklaringen

Product ID / N° de produit / Produkt-ID / ID prodotto / ID del Producto / Productcode: ST121WHDLR



EN: StarTech.com wireless products comply with the requirement of Article 10(2) of the RED as they can be operated in at least one Member State as examined. The product also complies with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU Member States. In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following tables provide information on the frequency bands used and the maximum radio frequency transmit power of StarTech.com wireless products for sale in the EU:

IT: I prodotti wireless StarTech.com sono conformi al requisito dell'articolo 10(2) della RED in quanto possono essere utilizzati in almeno uno Stato membro come esaminato. Il prodotto è inoltre conforme all'articolo 10(10) in quanto non ha restrizioni alla messa in servizio nessuno degli Stati membri dell'UE. In conformità all'articolo 10.8(a) e 10.8(b) della RED, le seguenti tabelle forniscono informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione delle frequenze radio dei prodotti wireless StarTech.com in vendita nell'UE:

FR: Les produits sans fil StarTech.com sont conformes à l'exigence de l'article 10(2) de la RED car ils peuvent être mis en service dans au moins un État membre tel qu'examiné. Le produit est également conforme à l'article 10(10) car il ne présente aucune restriction de mise en service dans tous les États membres de l'UE. Conformément à l'article 10.8(a) et 10.8(b) de la RED, les tableaux suivants fournissent des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la puissance d'émission radiofréquence maximale des produits sans fil StarTech.com en vente dans l'UE :

ES: Los productos inalámbricos de StarTech.com cumplen el requisito del apartado 2 del artículo 10 de RED, ya que pueden funcionar en al menos un Estado Miembro como se ha examinado. El producto también cumple con el artículo 10(10) ya que no tiene restricciones para su puesta en servicio en todos los Estados miembros de la UE. De acuerdo con el artículo 10.8(a) y 10.8(b) de la RED, las siguientes tablas proporcionan información sobre las bandas de frecuencia utilizadas y la potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia de los productos inalámbricos de StarTech.com para su venta en la UE:

DE: Die drahtlosen Produkte von StarTech.com erfüllen die Anforderungen von Artikel 10 Absatz 2 der RED, da sie wie geprüft in mindestens einem Mitgliedstaat betrieben werden können. Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen von Artikel 10 Absatz 10, da es keine Einschränkungen für die Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten aufweist. In Übereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED enthalten die folgenden Tabellen Informationen zu den verwendeten Frequenzbändern und der maximalen Funkfrequenz Sendeleistung von StarTech.com Drahtlosprodukten für den Verkauf in der EU:

NL: De draadloze producten van StarTech.com voldoen aan de eis van artikel 10, lid 2, van de RED, omdat ze zoals onderzocht in ten minste één lidstaat kunnen worden gebruikt. Het product voldoet ook aan artikel 10, lid 10, aangezien er geen beperkingen zijn voor ingebruikname in alle lidstaten van de EU. In overeenstemming met artikel 10.8(a) en 10.8(b) van de RED, geven de volgende tabellen informatie over de gebruikte frequentiebanden en het maximale zendvermogen voor radiofrequenties van de draadloze producten van StarTech.com die in de EU te koop zijn:

Frequency range / Gamme de fréquences / Frequenzband / Gamma di frequenza / Gama de frecuencias / Frequentiebereik (MHz)	Channels used / Canaux utilisés / Genutzte kanäle / Canali utilizzati / Canales utilizados / Gebruikte kanalen	Max. Transmit Power / Canaux utilisés / Max. Sendeleistung / Massima potenza di trasmissione / Max. Potencia de transmisión / Max. Zendvermogen (dBm/mW)
5150-5190	38	12dBm (15.8mW) with TPC
5190-5230	46	12dBm (15.8mW) with TPC
5725-5765	151	12dBm (15.8mW) with TPC
5786-5805	159	12dBm (15.8mW) with TPC

TPC: Transmit Power Control

EN: Maximum Permissible Exposure (MPE): Ensure that at least 31cm separation distance is maintained between the StarTech.com wireless device and the body of the user.

IT: Maximum Permissible Exposure (MPE): Assicurarsi che venga mantenuta una distanza di almeno 31 cm tra il dispositivo wireless StarTech.com e il corpo dell'utente.

FR: Maximum Permissible Exposure (MPE) : Veillez à maintenir une distance de séparation d'au moins 31 cm entre le dispositif sans fil StarTech.com et le corps de l'utilisateur.

ES: Maximum Permissible Exposure (MPE): Asegúrese de mantener una distancia de separación de al menos 31 cm entre el dispositivo inalámbrico de StarTech.com y el cuerpo del usuario.

DE: Maximum Permissible Exposure (MPE) : Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 31 cm zwischen dem StarTech.com Drahtlosgerät und dem Körper des Benutzers eingehalten wird.

NL: Maximum Permissible Exposure (MPE): Zorg ervoor dat er ten minste 31 cm afstand wordt gehouden tussen het StarTech.com draadloze apparaat en het lichaam van de gebruiker.

Declaration of Conformity Déclaration de conformité Die Konformitätserklärung

EN: StarTech.com declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The latest Declaration of Conformity is available at the address below, under the Product Support tab.

IT: StarTech.com dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità più recente è disponibile all'indirizzo seguente, nella scheda Supporto prodotti.

FR: StarTech.com déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. La dernière déclaration de conformité est disponible à l'adresse ci-dessous, sous l'onglet Product Support.

ES: StarTech.com declara que el equipo de radio cumple la Directiva 2014/53/UE. La Declaración de Conformidad más reciente está disponible en la dirección indicada a continuación, en la pestaña Soporte del producto.

Dichiarazione di conformità Declaraciones de conformidad Conformiteitsverklaring

DE: StarTech.com erklärt, dass das Funkgerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter der unten angegebenen Adresse auf der Registerkarte Produktsupport.

NL: StarTech.com verklaart dat de radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De meest recente Conformiteitsverklaring is beschikbaar op het onderstaande adres, onder het tabblad Productondersteuning.

www.StarTech.com/ST121WHDLR



Disposal of waste batteries and electrical & electronic equipment

Élimination des déchets de piles et d'équipements électriques et électroniques

Entsorgung von Altbatterien und elektrischen und elektronischen Geräten

EN: The crossed-out wheellie bin symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Disposal regulations vary by region. Dispose of old batteries and equipment in compliance with your local regulations.

IT: Il simbolo del cestino barrato sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione significa che questo prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente consegnare il prodotto a un punto di raccolta per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente dovute alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causate da uno smaltimento inappropriato. Le norme sullo smaltimento variano da regione a regione. Smaltire le vecchie batterie e le apparecchiature in conformità alle normative locali.

FR: Le symbole de la poubelle barrée sur le produit, ses piles ou son emballage signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de les remettre à un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte et ce recyclage séparés contribueront à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles pour la santé humaine et l'environnement dues à la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques et électroniques, qui pourraient résulter d'une mise au rebut inappropriée. Les réglementations en matière d'élimination varient d'une région à l'autre. Mettez au rebut les piles et les équipements usagés conformément aux réglementations locales.

ES: El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto, sus pilas o su embalaje significa que este producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. En su lugar, es su responsabilidad entregarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Esta recogida selectiva y reciclaje ayudará a conservar los recursos naturales y evitará posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos, que podría deberse a una eliminación inadecuada. La normativa sobre eliminación varía según la región. Deshágase de las pilas y equipos viejos de acuerdo con la normativa local.

Smaltimento dei rifiuti di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Eliminación de residuos de pilas y equipos eléctricos y electrónicos

Verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

DE: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, seinen Batterien oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien und elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Diese getrennte Sammlung und Wiederverwertung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten bei unsachgemäßer Entsorgung verursacht werden können. Die Entsorgungsvorschriften sind je nach Region unterschiedlich. Entsorgen Sie Altbatterien und -geräte gemäß den örtlichen Vorschriften.

NL: Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om dit product te overhandigen aan een inzamelpunt voor de recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling zal helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. De verwijderingsvoorschriften verschillen per regio. Gooi oude batterijen en apparatuur weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Specific precautions for EMC

Précautions spécifiques pour la CEM

Besondere vorsichtsmaßnahmen für die EMV

EN: StarTech.com Class B equipment is compliant with Class B of EN 55032. StarTech.com products are tested to the requirements of EN 55032 (emissions) and EN 55035 (immunity). There are no specific precautions which must be taken in order to comply with the requirements of Directive 2014/30/EU Essential Requirements in Section 1 of Annex I. In addition, StarTech.com wireless products are further tested to ensure spurious emissions are within the specified limits, as well as meeting the requirements for adaptivity, which mitigates against problems caused by co-location with other wireless products. StarTech.com products are not subject to the requirements in Section 2 of Annex I of Directive 2014/30/EU for fixed installations.

IT: Le apparecchiature StarTech.com di Classe B sono conformi alla Classe B della norma EN 55032. I prodotti StarTech.com sono testati secondo i requisiti delle norme EN 55032 (emissioni) e EN 55035 (immunità). Non ci sono precauzioni specifiche da prendere per soddisfare i requisiti della Direttiva 2014/30/UE Requisiti Essenziali nella Sezione 1 dell'Allegato I. Inoltre, i prodotti wireless StarTech.com sono ulteriormente testati per garantire che le emissioni spurie siano entro i limiti specificati, oltre a soddisfare i requisiti di adattabilità, che attenuano i problemi causati dalla co-localizzazione con altri prodotti wireless. I prodotti StarTech.com non sono soggetti ai requisiti della Sezione 2 dell'Allegato I della Direttiva 2014/30/UE per le installazioni fisse.

FR: Les équipements de classe B de StarTech.com sont conformes à la classe B de la norme EN 55032. Les produits StarTech.com sont testés selon les exigences de la norme EN 55032 (émissions) et EN 55035 (immunité). Il n'y a pas de précautions spécifiques qui doivent être prises afin de se conformer aux exigences de la Directive 2014/30/EU Exigences Essentielles dans la Section 1 de l'Annexe I. En outre, les produits sans fil de StarTech.com sont encore testés pour s'assurer que les émissions parasites sont dans les limites spécifiées, ainsi que pour répondre aux exigences d'adaptabilité, ce qui atténue les problèmes causés par la colocalisation avec d'autres produits sans fil. Les produits StarTech.com ne sont pas soumis aux exigences de la Section 2 de l'Annexe I de la Directive 2014/30/EU pour les installations fixes.

ES: Los equipos de clase B de StarTech.com cumplen la clase B de la norma EN 55032. Los productos de StarTech.com se prueban según los requisitos de EN 55032 (emisiones) y EN 55035 (inmunidad). No hay precauciones específicas que deban tomarse para cumplir con los requisitos de la Directiva 2014/30/UE Requisitos esenciales de la Sección 1 del Anexo I. Además, los productos inalámbricos de StarTech.com se someten a pruebas adicionales para garantizar que las emisiones no esenciales estén dentro de los límites especificados, así como para cumplir con los requisitos de adaptabilidad, que mitiga los problemas causados por la ubicación conjunta con otros productos inalámbricos. Los productos de StarTech.com no están sujetos a los requisitos de la Sección 2 del Anexo I de la Directiva 2014/30/UE para instalaciones fijas.


Precauzioni specifiche per EMC

Precauciones específicas para la CEM

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor EMC

DE: StarTech.com-Geräte der Klasse B erfüllen die Anforderungen der Klasse B gemäß EN 55032. Die Produkte von StarTech.com werden gemäß den Anforderungen von EN 55032 (Emissionen) und EN 55035 (Störfestigkeit) getestet. Es gibt keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU Grundlegende Anforderungen in Abschnitt 1 von Anhang I zu erfüllen. Darüber hinaus werden die drahtlosen Produkte von StarTech.com weiter getestet, um sicherzustellen, dass die Störaussendungen innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegen und die Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit erfüllt werden, die Probleme durch die gleichzeitige Verwendung mit anderen drahtlosen Produkten abschwächt. StarTech.com-Produkte unterliegen nicht den Anforderungen in Abschnitt 2 von Anhang I der Richtlinie 2014/30/EU für ortsfeste Anlagen.

NL: StarTech.com Klasse B apparatuur voldoet aan Klasse B van EN 55032. StarTech.com producten zijn getest volgens de eisen van EN 55032 (emissies) en EN 55035 (immuniteit). Er zijn geen specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/30/EU Essentiële Eisen in Sectie 1 van Bijlage I. Bovendien worden StarTech.com draadloze producten verder getest om ervoor te zorgen dat ongewenste emissies binnen de gespecificeerde grenzen blijven, en voldoen ze aan de eisen voor adaptiviteit, wat problemen veroorzaakt door co-localiteit met andere draadloze producten vermindert. StarTech.com producten zijn niet onderworpen aan de eisen in Sectie 2 van Bijlage I van Richtlijn 2014/30/EU voor vaste installaties.



StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it