

連接型アームとノートパソコン用ライザー スタンド付きモニタマウント

ARMUNONB



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/ARMUNONBをご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。


目次


はじめに.....	1
製品図.....	1
技術仕様.....	3
パッケージの内容.....	4
インストールに必要な道具.....	5
組み立て手順.....	6
警告文.....	6
クランプをデスクまたはテーブルに取り付ける.....	6
ノートパソコントレイを回転アームに取り付ける.....	7
回転アームを支柱とクランプに取り付ける.....	8
拡張アームを取り付ける.....	10
ディスプレイをスプリングアームに取り付ける.....	11
スプリングアームを拡張アームに取り付ける.....	12
スプリングアームの高さテンション調節.....	13
ディスプレイマウントの回転テンション調節.....	14
ケーブルを配線する.....	15
技術サポート	16
保証に関する情報.....	16

はじめに

ARMUNONBを利用すれば、ノートパソコンとモニタをデスクより高い位置に簡単便利に設置することができます。ARMUNONBは組み立てやすく、モニタとノートパソコンを安心して取り付けられる頑丈な設計になっています。

製品図






技術仕様

測定の種類	数値
ディスプレイサイズ 	15 ~ 27インチ (381 mm ~ 686 mm)
モニタマウント可搬重量 	最大8 kg
ノートパソコントレイ可搬重量 	最大8 kg
傾き 	-90° / +85°
前後回転 	180°
上下回転 	360°
VESAモニタマウント 	75x75 mm 穴パターン 100x100 mm 穴パターン

パッケージの内容

1



回転アーム

数量:1

2



拡張アーム

数量:1


3



ノートパソコントレイ

数量:1

4



スプリングアーム

数量:1

5



支柱とクランプ

数量:1

6



M4x12 mmネジ

数量:4

7



M4x30 mmネジ

数量:4


8



M5x12 mmネジ

数量:4

9



M6x25 mmネジ

数量:1

10



ケーブル管理クリップ
(支柱用)

数量:1

11



M3六角レンチ

数量:1

12



M5六角レンチ

数量:1

13



M5 ケージナット

数量:4

14



高さ調節リング
(支柱とクランプに取り
付けられた状態で出荷
されます)

数量:1


15



スペーサー

数量:4

16



ケーブル管理クリップ(ノートパソコンアーム用)

数量:2


17



ゴム製パッド

数量:4

18



プラスチック製キャップ

数量:1

19



ユーザマニュアル

数量:1

インストールに必要な道具

- ・ プラスドライバー
- ・ 調節可能レンチ

インストールに必要な道具は変更される場合があります。最新の要件は、www.startech.com/ARMUNONBでご確認ください。

組み立て手順

警告文

ARMUNONBは必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

モニタマウントまたはノートパソコントレイの可搬重量を超えた場合、ARMUNONBは正常に動作しない可能性があります。また、ケガや物的損害が生じる恐れがあります。


部品が足りない場合や壊れている場合は決してARMUNONBを使用しないでください。

クランプをデスクまたはテーブルに取り付ける

注意：デスククランプは最大厚さ9 cm (90 mm) までのデスクまたはテーブルに取り付けることができます。

1. 支柱とクランプのクランプノブを、クランプがデスクまたはテーブルの厚さに届くまで反時計回りに回します (5)。
2. 支柱とクランプを奥までスライドさせてデスクまたはテーブルに乗せます。
3. クランプがデスクにしっかり固定されるまでクランプノブを時計回りに回してクランプを締めます。(図1)

図1



ノートパソコントレイを回転アームに取り付ける

1. M5x12 mmネジ(8)4本をノートパソコントレイ(3)と回転アーム(1)のVESAマウントの4つの穴に通します。
2. M5 ケージナット(13)をM5x12 mmネジに通します。(図2)
3. レンチでM5 ケージナットを締めます。
4. 4つのゴム製パッド(17)から裏当てを剥がし、ノートパソコントレイに貼り付け、ノートパソコンが滑るのを防ぎます。(図3)

図2





図3



回転アームを支柱とクランプに取り付ける

1. 高さ調節リング(14)の調節可能カラーを反時計回りに回し、高さ調節リングを支柱とクランプ(5)から引き抜きます。(図4)
2. 回転アーム(1)を支柱とクランプの下方にスライドさせます。(図5)
3. 回転アームを希望する高さまでスライドさせたら、M5 六角レンチ(11)を使って回転アームのネジを時計回りに回して締め付けます(図6)。

図4






図5





拡張アームを取り付ける

1. 高さ調節リング(14)を支柱とクランプ(5)に通して、拡張アームを取り付けたい高さまで下方向にスライドさせます。
2. 高さ調節リングの調節可能カラーを時計回りに回して締めます。
3. 拡張アーム(2)を高さ調節リングに当たるまで支柱の下方向へスライドさせます(図7)。
4. 回転テンションを調節するには、M3六角レンチ(11)で拡張アームのネジを時計回りまたは反時計回りに回します。(図8)

図7





図8



ディスプレイをスプリングアームに取り付ける

注意!スプリングアームへの取り付け途中にモニタの表面に傷が付かないよう、慎重に取り扱ってください。

マウントの可搬重量を超えた場合、ARMUNONBは正常に動作しない可能性があります。また、ケガや物的損害が生じる恐れがあります。

1. 次の手順のひとつを実行します。

- VESAマウントがディスプレイの取付表面にぴったりくっついていない場合は、M4x12 mmネジ (6) 4本をスプリングアーム (4) のVESAマウントとディスプレイ背面の取付用穴に通します。プラスドライバーでネジを締めます (図9)。
- VESAマウントがディスプレイの取付表面にぴったりくっついていない場合は、付属のスペーサーを使用してください。M4x30 mmネジ (7) 4本をスプリングアーム (4) のVESAマウント、4つのスペーサー (15)、ディスプレイ背面の取付用穴に通します。プラスドライバーでネジを締めます (図10)。

図9





図10



スプリングアームを拡張アームに取り付ける

1. ディスプレイを取り付けたスプリングアーム(4)を慎重に持ち上げ、拡張アーム(2)に取り付けます。(図11)
2. M6x25mmネジ(9)を拡張アーム、スプリングアーム、そしてプラスチック製キャップ(18)に通します。(図12)
3. プラスドライバーでM6x25 mmネジを締めます。

図11





図12




スプリングアームの高さテンション調節

スプリングアームの高さテンションを調節すれば、ディスプレイの重量に関係なくディスプレイの位置を固定することができます。

1. ディスプレイが固定されない、または動かしにくい、という場合は以下の作業のいずれかを実行してください。
 - テンションを増やすには、M5六角レンチ (12) でスプリングアーム (4) のネジを時計回りに回します。(図13)
 - テンションを減らすには、M5六角レンチ (12) でスプリングアーム (4) のネジを反時計回りに回します。(図13)


図13



ディスプレイマウントの回転テンション調節

- ディスプレイマウントの回転テンションを調節するには、M5六角レンチ (12) でVESA上部のネジを時計回りまたは反時計回りに回します。(図14)

図14




ケーブルを配線する

警告! マウントアームを完全に伸ばせるように、アーム関節部分に余裕を持たせてください。

次の手順を実行する前にケーブルが外れていることを確認してください。

1. スプリングアーム(4) 沿うケーブルラングを引き出して、ディスプレイケーブルをラングに通します。
2. ディスプレイケーブルを拡張アーム(2) 下側のくぼみに通します。
3. ディスプレイケーブルを支柱とクランプ(5) に沿わせ、ケーブル管理クリップ(支柱用)(10) をケーブルと支柱の上から取り付けます。
4. ケーブル管理クリップ(ノートパソコンアーム用)(16) を回転アーム(1) に取り付けます。
5. ノートパソコンの電源ケーブルを回転アームに沿わせ、ケーブル管理クリップ(ノートパソコンアーム用) のフックに通します。
6. 回転アームのケーブル管理クリップ(ノートパソコンアーム用) の位置を調節するには、ケーブル管理クリップを左か右へスライドさせます。(図15)

図15



技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めています。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。