

Adaptador de Puerto SATA a mSATA

SAT32MSATM

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com


Contenido de la Caja

- 1x Adaptador SATA a mSATA
- 1x Adaptador SATA de Alimentación a LP4
- 1x Manual de Instrucciones

Requisitos del Sistema

- Unidad SSD mSATA
- Sistema de Computadora con puerto SATA disponible en la tarjeta madre y conector de alimentación SATA disponible.

Vista General



*El producto real podría variar de la fotografía

Instalación del Adaptador

¡ADVERTENCIA! Los discos duros y los adaptadores de formato requieren un manejo cuidadoso. Si usted no tiene el cuidado adecuado con su unidad de disco duro, pueden producirse pérdida de datos. Siempre manipule su unidad de disco duro con precaución. Asegúrese de estar aislado a tierra de forma apropiada, utilizando una pulsera antiestática o descárguese de la energía estática tocando una superficie de metal aterrizada (como el gabinete de la computadora) por varios segundos.

1. Deslice los conectores mSATA de su unidad mSATA al conector mSATA de la unidad adaptadora.




2. Aplique con cuidado presión en la parte superior central de la unidad hasta que quede asegurada a cualquier lado del clip SSD




3. La unidad mSATA está ahora instalada

Instalación en el Sistema


1. Abra la tapa del gabinete de su computadora (consulte el manual de su sistema para más detalles)
2. Conecte un terminal de poder SATA disponible en su fuente al extremo SATA del adaptador de corriente incluido.



3. Conecte el extremo de 4 pines al terminal de alimentación de 4 pines localizado en el adaptador SAT32MSATM



4. Conecte el puerto SATA del adaptador SAT32MSATM con la unidad de disco instalada en un puerto SATA disponible de su sistema.



5. Vuelva a colocar la tapa del gabinete de su sistema. La instalación está ahora completa.

Especificaciones

Unidades Compatibles	mSATA
Número de Unidades	1
Dimensiones (LxAlxA)	76x7x41mm
Peso	14g
Humedad de Operación	20-80% sin condensación
Temperatura de Operación	5°C to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegar a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.