

Divisor HDMI® de 4 Puertos con Audio

ST124HDMI2

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Contenido de la Caja

- 1x Splitter de Video HDMI ®
- 1x Adaptador de Alimentación Universal
- 1x Guía de Instalación

Requisitos del Sistema

- Dispositivo de visualización HDMI ® (por ejemplo, un monitor, proyector, HDTV, etc.)
- Fuente de video HDMI ® (por ejemplo, una computadora, reproductor de discos Blu-Ray, PVR, DVR, etc.)
- Tomacorriente de AC disponible

Instalación

1. Asegúrese que todas las pantallas y la fuente de video estén apagados antes de comenzar la instalación.
2. Conecte un cable HDMI ® (no incluido) en cada uno de los dispositivos de visualización de video en los puertos HDMI ® numerados del divisor.

NOTA: El puerto 1 es la salida primaria, así que la información EDID será tomada del dispositivo conectado a este puerto. Debido a esto, asegúrese que la capacidad del dispositivo conectado a este puerto no exceda la de los conectados a los demás puertos numerados.

3. Si está conectando audio separadamente a HDMI ®, conecte los altavoces a las salidas de 3.5mm correspondientes.
4. Conecte un cable HDMI ® (no incluido) del dispositivo fuente de video (como una computadora, PVR/DVR, etc) al conector de entrada (SOURCE) del splitter.
5. Si está conectando audio separadamente a HDMI ®, conecte la fuente de audio al conector de entrada de 3.5mm correspondiente.
6. Conecte el adaptador de alimentación incluido al splitter
7. Encienda los dispositivos de visualización, y luego la fuente de video. La salida de video debe ser mostrada en todos los dispositivos de visualización conectados.



*El producto real podría variar de la fotografía

Especificaciones

Número de Puertos	4
Señal de Video	HDMI® de alta velocidad (HDMI® 1.3)
Conectores	1x HDMI® hembra (entrada) 4x HDMI® hembra (salida) 1x 3.5mm mini-jack Audio (entrada) 4x 3.5mm mini-jack Audio (salida) 1 x de Alimentación DC
LEDs	1 x Encendido/Entrada 4 x Salida
Resolución Máxima de Video	1920 x 1200 / 1080p
Distancia Máxima del Cable	5m
Soporte de Audio	Si
Soporte HDCP	Si
Soporte DDC	Si
Montable en Rack	Si
Adaptador de Alimentación	9 ~ 12VDC, 1500mA, centro positivo
Material de la Carcasa	Metal
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	0% ~ 80%
Dimensiones	220.0mm x 135.0mm x 44.0mm
Peso	1074g

Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.