


7-Port PCI High-speed USB 2.0-Adapterkarte

PCIUSB7



*Tatsächliches Produkt kann von den Fotos abweichen

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte: www.startech.com

Klasse A Digital-, oder Peripheriegeräte: Hinweis: Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Teil 15, wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Benutzung in einer Gewerbeumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenz-energie ab und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann wahrscheinlich schädliche Störungen verursachen, was bedeutet, dass der Betreiber in diesem Fall dazu verpflichtet ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- neu ausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- das Gerät mit einer Netzsteckdose verbinden, welche an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Benutzung von Schutzmarken, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbolen

Diese Bedienungsanleitung kann auf Schutzmarken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit StarTech.com in Zusammenhang stehen. Wo diese auftreten, dienen sie lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Befürwortung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch StarTech.com oder eine Billigung der/des Produkte(s) dar, für welche diese Bedienungsanleitung erstellt ist oder für Drittunternehmen in Frage kommt. Unabhängig von einer etwaigen direkten Bestätigung an anderen Stellen in diesem Dokument, StarTech.com bestätigt hiermit, daß alle Marken, eingetragene Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole in dieser Bedienungsanleitung und in ähnlichen Dokumenten Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Table of Contents

Einführung	1
Packungsinhalt.....	1
Systemvoraussetzungen	1
Installation	2
Hardware-Installation.....	2
Treiber-Installation.....	2
Überprüfung der Installation.....	2
Spezifikationen.....	3
Technische Unterstützung.....	4
Garantie-Information	4

Einführung


Diese PCI-basierte High-Speed USB 2.0-Adapterkarte fügt Ihrem PCI-fähigen PC sieben USB 2.0-Ports zu (1 interner USB A Buchse, 2 interne USB Mainboard-Header und 4 externe USB A Buchsen).

Packungsinhalt

- 1 x PCIUSB7 Adapterkarte
- 1 x Treiber-CD
- 1 x Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen

- PCI-fähiges Computersystem
- Windows® 10, 8 or 7 / Windows Server 2016 or 2012 / Mac OS Yosemite / Linux®



Installation

WARNUNG! PCI-Karten, wie jedes Computerzubehör, können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie ordnungsgemäß geerdet sind, bevor Sie das Computergehäuse öffnen oder Ihre PCI-Karte berühren. StarTech.com empfiehlt, dass Sie ein Antistatik-Band tragen, wenn Sie Computer-Komponenten einbauen. Wenn ein Antistatik-Band nicht verfügbar ist, entlasten Sie selbst die statische Elektrizität durch Berühren einer großen geerdeten Metalloberfläche (z. Bsp. das Computergehäuse) für mehrere Sekunden. Achten Sie auch darauf, die PCI-Karte an den Kanten und nicht an den goldenen Kontakten zu berühren.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer und alle mit dem Computer verbundenen Peripheriegeräte aus (d. h. Drucker, externe Festplatten etc.). Entfernen Sie das Netzkabel vom Netzteil auf der Rückseite des Computers.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Computergehäuses.
3. Lokalisieren Sie einen freien PCI- oder PCI-X-Steckplatz und entfernen Sie die Metallabdeckung an der Rückseite des Computergehäuses.
4. Stecken Sie die Karte in den freien PCI- oder PCI-X-Steckplatz und befestigen Sie das Slotblech mit einer Schraube an der Rückseite des Gehäuses.
5. Verbinden Sie interne USB-Stecker mit den internen USB A-Port der Karte oder USB-Headeranschlüsse.
6. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an.
7. Schließen Sie das Netzkabel wieder am Netzteil an.

Treiber-Installation

Windows 2000/XP/Vista/7, Linux

Für diese Betriebssysteme ist keine Treiber-Installation erforderlich, da die Adapterkarte nativ unterstützt wird und die Treiber somit bereits installiert sind.

Überprüfung der Installation

Windows 2000/XP/Vista/7

Vom Hauptdesktop klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" ("Computer" bei Vista/7) und wählen dann Verwalten. Im neuen Fenster der Computerverwaltung wählen Sie auf der linken Seite Gerätemanager aus.

Unter der Kategorie "Universal Serial Bus Controllers" sollten neue "VIA"-Geräte aufgelistet sein.

Spezifikationen

Bus-Interface	PCI (3.3/5V)
USB-Spezifikation	EHCI 0.95UHCI 1.1
Anschlüsse	4x USB Typ A (extern) 1x USB Typ A (intern) 1x 9-Pin USB-Header (intern)
Chipsatz	VIA VT6212L
Maximale Daten-Transferrate	480Mb/s
Kompatible Betriebssysteme	Windows® 10, 8 or 7 / Windows Server 2016 or 2012 / Mac OS Yosemite / Linux®

Technische Unterstützung

StarTech.com's lebenslange technische Unterstützung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements um branchenführende Lösungen zu bieten. Wann immer Sie Hilfe mit Ihrem Produkt brauchen, besuchen Sie **www.startech.com/support** und greifen auf unsere umfassende Auswahl von Online-Tools, Dokumentationen und Downloads zu.

Für die aktuellsten Treiber/Software besuchen Sie bitte **www.startech.com/downloads**

Garantie-Information

Dieses Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.

Darüberhinaus gewährt StarTech.com auf seine Produkte eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für die angegebenen Zeiträume ab Kaufdatum. Während dieser Zeit können Produkte zur Reparatur oder Ersatz durch gleichwertige Produkte unserer Wahl ersetzt werden. Die Garantie deckt lediglich Ersatzteile und Arbeitskosten ab. StarTech.com übernimmt keine Garantie für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Veränderung oder normale Abnutzung entstehen.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet StarTech.com Ltd und StarTech.com USA LLP (bzw. deren Führungskräfte, Direktoren, Angestellte oder Beauftragte) für Schäden (direkte oder indirekte, spezielle, Straf-, Begleit-, Folge- oder andere Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverlust oder finanzielle Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts entstehen oder den aktuell bezahlten Preis für das Produkt überschreiten. In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Finden solche Gesetze Anwendung, treffen die in dieser Erklärung enthaltenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zu.

Hard-to-find made easy ist bei StarTech.com kein Slogan, es ist ein Versprechen.

StarTech.com ist Ihre „alles aus einer Hand“ – Quelle für jede Anschlußmöglichkeit die Sie benötigen.

Von der neuesten Technologie bis zu älteren Produkten – all die Teile, die Alt und Neu zusammenfügt – wir können Ihnen helfen, die Teile zu finden um Ihre Lösung zu verbinden.

Wir machen es einfach, die Teile zu finden und liefern schnell, wo immer sie gebraucht werden. Sprechen Sie einfach mit einem unserer technischen Berater oder besuchen Sie unsere Website und sie werden in kürzester Zeit zu dem Produkt geführt, welches Sie brauchen.

Besuchen Sie **www.startech.com** für sämtliche Informationen über alle StarTech.com Produkte, ebenso um auf spezielle Ressourcen und zeitsparende Tools zuzugreifen.

StarTech.com ist ein nach ISO 9001 zertifizierter Hersteller von Anschluß- und Technologieteilen. StarTech.com wurde 1985 gegründet und hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Taiwan und bietet weltweiten Service.