

1ポートPCI Express並列アダプタカード - SPP/EPP/ECP

PEX1P

PEX1PLP



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC 準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

製品と受信アンテナの距離を離す。

受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。

販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用しますが、これらは一切 StarTech.com とは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.com は、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに.....	1
特徴.....	1
付属品.....	1
動作環境.....	1
インストール手順.....	2
ハードウェアインストール手順.....	2
ソフトウェアインストール手順.....	2
Windows® 2000をお使いの場合.....	2
Windows® XP/Server 2003/XP-x64/Server 2003-x64をお使いの場合.....	2
Windows® Vista/Vista-x64をお使いの場合.....	3
Windows® ドライバのインストール状況を確認するには.....	3
技術仕様.....	4
技術サポート.....	5
保証に関する情報.....	5

はじめに

StarTech.comのPCI Express 並列カードをご購入いただきありがとうございます。本カードを使うことにより、プリンタやスキャナを始めとするデバイスにプラグ・アンド・プレイで接続できるPCI Expressのスピードとパワーを活用しながら、お使いの並列デバイスが最適なパフォーマンスを実現するよう、DB25接続機能を追加することができます。

特徴

- 最大データ転送速度 1.5 Mbps
- PCI 2.2 およびPCI 電源管理1.0に準拠
- SPP / EPP / ECP 並列ポートは、現在のCentronics インタフェースに完全対応

付属品

- 1 x PCI Express並列カード
- 1 x ドライバCD
- 1 x ユーザマニュアル

動作環境

- Windows 95/NT4/98/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista、DOS、Linux
- 利用可能なPCI ExpressスロットのあるWindowsなどのパソコン

インストール手順

警告!他のすべてのパソコン周辺機器同様、PCI Expressカードも静電気により深刻なダメージを受ける場合があります。コンピューターケースを開ける前や、カードに触れる前には、必ず適切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピューターコンポーネントを実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップが手に入らない場合、接地済みの大型金属面（コンピューターケースなど）に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。また、カードは端を持つようにし、ゴールドコネクタ部に触れないようにしてください。

ハードウェアのインストール手順

1. コンピューターのカバーを外します。本ステップの詳細な手順は、お使いのコンピューターを購入時に同梱されていたユーザマニュアルをご覧ください。
2. 空いているPCI Expressスロットを見つけ、ポートやソケットを塞いでいる金属製ブラケットを取り外します。
3. 空いているPCI Expressスロットの上にカードを置きます。このとき、カードの向きがスロットに対して正しいことを確認してください。カードに均等に力をかけながら確実にスロットに挿入します。挿入したら、適切なサイズのネジを使って、隣のソケットでカードを固定します（先に、金属製ブラケットで塞がれていた場所です）。
4. コンピューターカバーを外し、コンピューターに接続されているすべての電源を再接続します。

ソフトウェアインストール手順

Windows® 2000をお使いの場合

1. ドライブCDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. 新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、「次へ」をクリックします。
3. 私のデバイスに適切なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。
4. CD-ROMドライブ」を選択し、他のボックスはチェックから外します。「次へ」をクリックします。
5. 次へ」をクリックします。
6. 終了」をクリックし、ドライバのインストールを完了します。

Windows® XP/Server 2003/XP-x64/Server 2003-x64をお使いの場合

1. ドライブCDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. 新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」、「次へ」の順にクリックします。
3. ドライブソフトウェアがデジタル署名されていないという旨のハードウェアインストールインストーल警告が表示されたら、「それでも続行する」、「終了」の順にクリックし、ドライバのインストールを完了します。

Windows® Vista/Vista-x64をお使いの場合

ユーザマニュアル

1. ドライバCDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. 「新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、「ドライバソフトウェアの場所を指定し、インストールする(推奨)」をクリックします。
3. 「次へ」をクリックしてセットアップを続行します。
4. 「新しいハードウェアを追加する」ウィザードが「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」とプロンプトします。「インストール」をクリックして続行します。
5. ドライバのインストールが完了したら「終了」をクリックします。

Windows® ドライバのインストール状況を確認するには

必要なソフトウェアがインストールされているかを確認するには、コントロールパネルか、次の手順によりアクセスで可能なシステムプロパティのデバイスマネージャをクリックします：

1. 「マイコンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。
2. 「コンピューター管理」画面左側の「デバイスマネージャ」をクリックします。

ポート (COM & LPT) に1つの PCI Express ECP 並列ポートがインストールされているのが確認できるはずです。

技術仕様

外形寸法	21 mm x 110 mm x 120 mm
バスの種類	PCI Express 1 レーン
チップセット	OXPCle952
最大データ転送速度	最大1.5 Mbps
OSサポート	Windows 95/ 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2/Linux

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.com は、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.com は商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品を見つけやすく。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスと一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いいただけます。

StarTech.com は接続や技術パーツの ISO 9001 認証メーカーです。StarTech.com は 1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。